

FLDX 0.8 - 1.21: 1 (EN66) 短焦

WUXGA 0.75 - 1.13 :1 WQXGA/4K 0.80 - 1.21 :1 F80: 1.12 - 1.70 :
1 (WQXGA/4K UHD) (F80需要镜头适配器R9801442)



对焦范围：0.7 - 7.0 米投射比

- WUXGA 0.75-1.13:1
- WQXGA/4K 0.80-1.21:1
- F80: 1.06 - 1.60 : 1 (WQXGA/4K UHD) (F80 需要镜头适配器 R9801442)
- F400-N4K: 0.71 - 1.06 (需要使用单独的 F400 镜头适配器)

技术规格**FLDX 0.8 - 1.21: 1 (EN66) 短焦****一般规格**

工作 F/#	F 2.4-3.29 电动光圈F# 2.4-6.5, 带内存
变焦倍数	1.51 电动变焦和对焦, 带内存
平台	F35、FL40、F70、F80 * 和 F90 投影机系列 * 需要镜头适配器 R9801442。F80 特定投射比: 1.06-1.60:1 (WQXGA/4K UHD)
运输重量	4.0 千克
投射比	DMD芯片 WUXGA 0.75 -1.13 :1 WQXGA 0.80 -1.21 :1 图像尺寸公差 +/-2%
焦距	15.98-23.99 毫米
对焦范围	0.7-7.0 m
重量	3.3 千克

生成于: 22 Apr 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。