

ClickShare Bar Core

Videobar voor boeiende, moeiteloos wireless conferencing in kleine vergaderruimtes



- **Kristalhelder hifi-stereogeluid van topkwaliteit**
- **Geavanceerde AI-gestuurde 4K-camera**
- **Vereenvoudigde installatie**
- **Goede investering: minder interventies, minimale downtime, toekomstgericht platform**

ClickShare Bar Core is een koolstofneutrale, all-in-one video bar die boeiende, moeiteloze wireless conferencing mogelijk maakt in kleine vergaderruimtes en huddle spaces met elk videoconferentieplatform.

Deze oplossing garandeert dat de gebruikers zich gehoord en gezien voelen dankzij de hoogwaardige AV-mogelijkheden, terwijl de installatie eenvoudig is en de Total Cost of Ownership lager is

Product specificaties

CLICKSHARE BAR CORE

Algemene specificaties

Besturingssysteem	Windows 10 en hoger macOS 11 (Ventura) en hoger Android v13 en hoger (ClickShare-app) iOS 16 en hoger (ClickShare-app)
Systeemvereisten	Voor een vlote ervaring met Microsoft Teams of Zoom Minimum: Intel i3 dual-core processor of AMD Ryzen 7 / 8GB RAM / OS: recentste Windows 10 of recentste Mac OS Mojave Aanbevolen: Intel i5 4-core processor of AMD Ryzen 9 / 8GB RAM / OS: recentste Windows 11 of recentste Mac OS
Video-uitgangen	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b of USB-C DP ALT-modus (DisplayPort 1.2)
Video-ingangen	-
Camera	4K-camera, 3x zoom/ePTZ, 120°FOV
Camera AI	Groepsframing en compositiemodus met maximaal 4 personen
Audio-uitgang	2x 10 W full-duplex en stereo speakers, impedantie 8 Ohm
Audiopick-up	6 beamforming MEMS-microfoons met echo-en achtergrondruisonderdrukking. Pickup-bereik: max. 13ft/4 meter
ClickShare Buttons	1
ClickShare app	Desktop en mobiel
Native protocollen	Airplay, Google Cast, Miracast (beschikbaar medio 2024)
Maximale bronnen tegelijk op het scherm	1
Geluidsniveau	Zonder ventilator
Authenticatieprotocol	WPA2-PSK in zelfstandige modus WPA2-PSK of IEEE 802.1X met de ClickShare Button in netwerkindegratiemodus
Protocol voor draadloze overdracht	IEEE 802.11 a/g/n/ac en IEEE 802.15.1
Bereik	Max. 30 m (100 ft) tussen ClickShare Button en ClickShare Bar
Frequentieband	2,4 GHz en 5 GHz (DFS-kanalen in netwerkindegratiemodus ondersteund in een beperkt aantal landen)
Verbindingen	1x USB-C 3.1 (DP) naar scherm, 1x USB-A 2.0, 1x Ethernet LAN 1Gbit, 1x USB-C 2.0 (zijdkant)
Temperatuurbereik	Werkend: 0 °C tot +40 °C (+32 °F tot +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) op 3000 m Opslag: -20 °C tot +60 °C (-4 °F tot +140 °F)
Vochtigheid	Opslag: 0 tot 90 % relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werking: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Antidiefstalsysteem	Kensingtonslot (achteraan en onderaan)
Certificeringen	FCC/CE
Ondersteuning voor touchscreens en interactiviteit	Nee
Draadloos vergaderen	Via de App of de Button
Lokale weergave	Ja
Netwerkverbinding	LAN en Wifi
Beheer en rapportage	Ja
Garantie	1 jaar standaard. 5 jaar dekking via SmartCare
Afmetingen (HxBxD)	98 mm x 640 mm x 101 mm
Stroomverbruik	Operationeel: 5-20 W, 65 W Max
Voeding	Standaard 110/220 V AC-stekker of USB-C (achterkant)
Gewicht	2500 g

Laatst bijgewerkt: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.