

ClickShare Hub Pro

Sistema modular premium para salas de videoconferência, ideal para reuniões híbridas aprimoradas no Microsoft Teams Rooms.



- **Apresentação sem fio: compartilhamento de conteúdo 4K com 2 ClickShare Buttons de última geração com USB-C DisplayPort™**
- **Suporte para tela dupla**
- **Seguro desde a concepção, gerenciado na nuvem e construído na plataforma Microsoft Device Ecosystem (MDEP).**
- **Produto sustentável com selo ecológico Barco A+**
- **Funciona como parte de um pacote de sistema de sala certificado para o Microsoft Teams.**

O ClickShare Hub Pro é um sistema de videoconferência sem fio modular e de alta qualidade para reuniões híbridas aprimoradas.

O Hub Pro funciona com o Painel de Controle ClickShare* e permite que os participantes iniciem a reunião com um simples toque. O compartilhamento de conteúdo 4K é algo igualmente fácil com dois ClickShare Buttons de última geração. Em conjunto com o suporte para duas telas, o Hub aprimora o engajamento e a colaboração.

Para gestores e integradores de TI, o ClickShare Hub Pro oferece uma solução personalizável para todos os tipos de salas. Construída sobre a Plataforma de Ecossistema de Dispositivos da Microsoft (MDEP), ela garante segurança e conformidade de nível empresarial.

*O painel de controle não está incluído na embalagem atual.

Especificações técnicas

CLICKSHARE HUB PRO

Especificações gerais

Sistema operacional	Android (MDEP)
Microsoft Teams Rooms license required	Sim
Requisitos do sistema	Mínimo: Intel Core i3 ou AMD Ryzen 5, 8 GB de RAM, Windows 10 20H2; Intel Core i3 ou Apple Silicon M1, 8 GB de RAM, macOS 11 Big Sur Recomendado: Intel Core i5/Ultra 5 ou AMD Ryzen 7, 8 GB de RAM, versão mais recente do Windows 11; Apple Silicon M3, 8 GB de RAM, versão mais recente do macOS
Saídas de vídeo	HDMI-1: UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 HDMI-2: 4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP (Painel de controle): HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
Entradas de vídeo	4K UHD (3840*2160) a 30 Hz HDMI 2.0
Saída de áudio	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
Buttons do ClickShare	2
Aplicativo do ClickShare	Área de trabalho
Máximo de fontes simultaneamente na tela	1
Nível de ruído	Máximo 25 dBA a 30°C
Autenticação com fio	802.1x, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP*
Protocolo de transmissão sem fio	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be e IEEE 802.15.1 BT 5.3
Alcance	Máx. 30 m (100 pés) entre o ClickShare Button e o ClickShare Base Unit
Banda de frequência	2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz DBS/HBS (canais DFS suportados em um número selecionado de países)
Conexões	Traseira: 1 Ethernet LAN 1Gbit 1 USB-C Power entrega 3.1 EPR com dissipador 2 saídas HDMI 2 USB-C 2.0/3.0 1 USB-A 2.0/3.0 1 dispositivo USB-C 2.0/3.0 + saída USB-C DisplayPort™ 1 USB-C 2.0 + saída USB-C DisplayPort™ 1 Dianteira: 1 USB-C 2.0/3.0
Faixa de temperatura	Operação: 0°C + 40°C (+32°F a +104°F) Máx. 35°C (95°F) a 3000m Armazenamento: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Umidade	Armazenamento: 0 a 90% de umidade relativa, sem condensação Operação: 0 a 85% de umidade relativa, sem condensação
Sistema anti-roubo	Fechadura Kensington
Certificações	FCC/CE
Suporte para tela sensível ao toque e interatividade	Sim *
Conferência sem fio	Sim, via App ou Botão *
Vista local	Alta qualidade *
Conexão de rede	LAN
Gestão e relatórios	Sim
Garantia	3 anos padrão
*	Numa fase posterior
Dimensões (AxLxP)	37 * 180 * 180 (mm)
Consumo de energia	Operacional: 160 W (máximo) Standby:
Fonte de alimentação	Carregador externo USB-C 100 W (PD3.0 SPR), 180 W (PD3.1 EPR)
Peso	720 g
Box content	Unidade base ClickShare Hub Pro, 2 ClickShare Hub Button de 5ª geração, disco de montagem, manual de segurança, guia de configuração rápida.

Gerada em: 05 Jun 2026

© 2026 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.