

Runar DCI

Painel de LED residencial de última geração com distância entre pixels de 0,9 mm



- Certificação DCI HDR
- Distância entre pixels de 0,9 mm
- Resolução nativa DCI 4K (4096 x 2160)
- Imagem com 3,84 m de largura (171" na diagonal)
- Tecnologia Micro LED in Package (MIP) de última geração
- HDR de nível DCI com 300 nits e HDR para o consumidor com 1.000 nits.
- Nível de preto ultraprofundo de 0,005 cd/m²
- Cobertura completa do DCI-P3

Mais do que uma tela, o Barco Runar™ é uma declaração de presença. Por trás do design minimalista reside um poder extraordinário, inspirado pela força silenciosa e pela pureza elementar da herança nórdica que o inspirou. A Barco Runar combina precisão e elegância com proeza técnica para criar uma experiência imersiva que prende a atenção sem nunca precisar usar a voz.

O Barco Runar apresenta a tecnologia de ponta Micro LED in Package (MIP) e foi projetado para garantir compatibilidade futura com conteúdo DCI-HDR premium. Ele oferece contraste e precisão de cores impressionantes, com contraste de até 200.000:1, nível de preto ultraprofundo de 0,005 cd/m² e cobertura DCI-P3 completa. Projetado para um desempenho HDR excepcional, o Runar dá vida ao HDR de nível DCI a 300 nits e ao HDR para o consumidor a 1.000 nits com notável precisão, além de lidar com conteúdo padrão sem esforço.

Imagine experimentar conteúdo DCI-HDR e HDR de consumo em uma única parede de vídeo de LED, perfeitamente integrada ao seu luxuoso cinema doméstico. A Barco Residential torna isso realidade.

*As especificações são preliminares e sujeitas a alterações.

Especificações técnicas

RUNAR DCI

Especificações gerais	
Resolução	Resolução nativa DCI 4K: 4.096 x 2.160 pixels
Distância entre pontos	0.9 mm
Brilho	Até 1.000 nits
Processamento de imagem	16 bits
Profundidade de cor	12 bits
Contraste	Até 200.000:1
HDR	Sim
Taxa de quadros	Até 120 fps
Imagens em 3D	Sim
Dimensões (LxPxA)	3.840 x 2.025 x 75,5 mm / 12,6 x 6,6 x 0,25 pol.
Peso	235 kg/518 lbs
Umidade de operação	10 -90%
Temperatura de operação	-10°C a +40°C / 14°F a 104°F
Consumo de energia	Em espera: 750 W; 48 nits: 900 W (máx.), 790 W (típico); 300 nits: 1.400 W (máx.), 910 W (típico); 500 nits: 1.700 W (máx.), 990 W (típico); 1.000 nits: 2.600 W (máx.), 1.210 W (típico).
BTU por hora	Modo de espera: 2.560 BTU/h 48 nits: 3.070 BTU/h (máx.), 2.700 BTU/h (típico) 300 nits: 4.780 BTU/h (máx.), 3.110 BTU/h (típico) 500 nits: 5.800 BTU/h (máx.), 3.380 BTU/h (típico) 1.000 nits: 8.870 BTU/h (máx.), 4.130 BTU/h (típico)
Requisitos de energia	AC110V 15Ax2 ou AC220V 8Ax2
Certificações	Certificado DCI HDR (versão CTP 1.50)
Inputs	HDMI 2.1 (até 4K 120p 444 10 bits) 2D até 4K 120 fps (DCI SDR/HDR) 3D até 4K 24/48/60 fps por olho (DCI SDR/HDR) Taxa de bits 1.250 Mbps
Audio	AES3, 16 canais 48/96kHz, 24 bits, 2xRJ45
Garantia	3 anos (expansível para 5 anos)

Gerada em: 18 Sep 2026

© 2026 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.

