

ClickShare CX-50 2ª generación

Sistema de conferencias inalámbrico premium para salas de gran impacto



- **Pantalla dual: personas y contenido uno al lado del otro en dos pantallas.**
- **Cambio sin esfuerzo entre el modo UC y la experiencia BYOM**
- **Room Dock con cable para compartir contenido 4K y conectividad alternativa**
- **100% seguro, encriptado y gestionado en la nube**

ClickShare CX-50 de 2ª generación aporta flexibilidad a las conferencias inalámbricas en espacios de reuniones y salas de juntas de gran impacto. Cuando entre en la sala de reuniones, ClickShare le conectará automáticamente a los dispositivos de la sala, como cámaras, micrófonos, altavoces, barras de sonido y pantallas.

Inicie una reunión desde su ordenador portátil en cuestión de segundos, utilizando su plataforma de videoconferencia preferida. Facilite las reuniones híbridas con un solo clic en el ClickShare Button o en la ClickShare App, tanto para los empleados como para los invitados.

Especificaciones del producto

CLICKSHARE CX-50 2ª GENERACIÓN

Especificaciones generales

Sistema operativo	Windows 10 o superior macOS 11 (BigSur) y superior Android v11 y superior (ClickShare App) iOS 14 y superior (ClickShare App)
Requisitos del sistema	Para una experiencia fluida con Microsoft Teams o Zoom. Mínimo: Procesador Windows Intel Core i3 o AMD Ryzen 5/macOS: Intel Core i3 o Apple Silicon M1; RAM 8GB; Versión del sistema operativo: Windows 10 20H2/macOS 11 Big Sur Recomendado: Procesador Windows Intel Core i5/Ultra 5 o AMD Ryzen 7/macOS: Apple Silicon M3; RAM 8GB; versión del SO: Windows 11 última versión/macOS última versión
Salidas de vídeo	4K UHD (3840*2160) a 30 Hz. HDMI™ 1.4b
Entradas de vídeo	USB-C: 3840*2160 a 30 Hz, modo alternativo DisplayPort, disipador con DisplayPort v1.2
Salida de audio	USB, conector, HDMI
Botones de ClickShare	2
ClickShare app	Escritorio y móvil
Protocolos nativos	Airplay, Google Cast, Miracast
Máximo de fuentes simultáneas en pantalla	2
Nivel sonoro	Máx. 25dBA @ 0-30°C Máx. 30dBA @ 30-40°C
Autenticación por cable	802.1x, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP.
Modo de cliente SoftAP	802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP y WPA2 PSK.
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK en modo autónomo WPA2-PSK o IEEE 802.1X mediante el ClickShare Button en modo de integración en red
Protocolo de transmisión inalámbrica	IEEE 802.11 a/g/n/ac e IEEE 802.15.1
Alcance	Máx. 30 m (100 pies) entre el ClickShare Button y la ClickShare Base Unit la Banda de frecuencia esta entre los 2,4 GHz y 5 GHz (DFS)
Banda de frecuencias	2,4 GHz y 5 GHz (canales DFS admitidos en algunos países)
Conexiones	1 LAN Ethernet de 1 Gbit 1 USB C 2.0 (detrás); 2 USB-A tipo A 2.0 (detrás); 1 USB-A 2.0 (delante) Salida de línea analógica en toma jack miniatura (3,5 mm), S/PDIF digital
Rango de temperatura	En funcionamiento: 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) Máximo: 35°C (95°F) a 3000m Almacenamiento: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Humedad	Almacenamiento: 0 a 90% de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: 0 a 85% de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cerradura Kensington
Certificaciones	FCC/CE
Compatibilidad e interactividad con pantalla táctil	Sí
Conferencia inalámbrica	Mediante App o Button
Vista local	Alta calidad
Conexión de red	LAN y WiFi (dual)
Gestión y presentación de informes	Sí
Garantía	1 año estándar. 5 años de cobertura al darte de alta a través de SmartCare
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	39 mm x 200 mm x 202 mm
Consumo de energía	En funcionamiento: 50 W (máx.) En espera:
Fuente de alimentación	Enchufe estándar 110/220 V CA
Peso	900 gr

Generado en: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.