

Painel de controle do ClickShare

Painel de controle intuitivo que se integra perfeitamente aos sistemas de videoconferência sem fio ClickShare Hub.



- **Inicie sua reunião híbrida com apenas um toque — sem atrasos, sem bagunça**
- **Incluído: uma única conexão USB-C de 10m garante uma configuração organizada**
- **Opcional: kit extensor CAT proporciona flexibilidade na instalação.**
- **Tempo de configuração zero, implantação e gerenciamento facilitados**
- **Tela responsiva de 10 polegadas com múltiplas opções de montagem**

O Painel de Controle do ClickShare é parte integrante do sistema de videoconferência sem fio ClickShare Hub, oferecendo uma interface intuitiva para iniciar e gerenciar reuniões híbridas. Com um único toque, você pode iniciar sua chamada de vídeo do Microsoft Teams, garantindo uma experiência de reunião tranquila e eficiente.

Especificações técnicas

PAINEL DE CONTROLE DO CLICKSHARE

Especificações gerais

Tela sensível ao toque	Tela sensível ao toque capacitiva projetada de 10,1 polegadas com revestimentos antirreflexo e anti-impressão digital, suporte para até 4 pontos de toque para maior visibilidade e durabilidade
Resolution	1280*800 @60Hz
Brightness	300 nits
Contrast Ratio	1000:1
Viewing angle	80° (Cima/Baixo/Esquerda/Direita)
Sensor de detecção humana	Detecta automaticamente movimentos humanos no ambiente em um raio de 2 metros e campo de visão de 90° para ativar o sistema.
Conexões	USB-C
Faixa de temperatura	0°C -+40°C
Umidade	Armazenamento: 0 a 90% de umidade relativa, sem condensação Operação: 0 a 85% de umidade relativa, sem condensação
Sistema anti-roubo	Fechadura Kensington
Dimensões (AxLxP)	254,5 x 187,9 x 76,9 (mm)
Consumo de energia	Alimentado por USB a partir da unidade base conectada. Consumo em operação: 7,3 W (máx.). Consumo em espera:
Peso	820g
Box content	Painel de controle ClickShare, cabo USB-C AOC ClickShare de 10 m e 20 W, placa de montagem em L, base redonda, pacote de parafusos, manual de segurança, guia de configuração rápida.

ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)

Cable Length / Diameter	10M / 6mm
Interface	USB Tipo C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20W
Bend Radius	60 mm/30 mm (Fixo/Temporário) Embora uma curvatura mínima de 30 mm seja aceitável durante o manuseio ou encaminhamento, ela não deve ser mantida como uma fixação permanente.
Temperature range	Operação: -10°C + 60°C (+14°F a +140°F) Armazenamento: -20°C a +70°C (-4°F a + 158°F)
Humidity	Armazenamento/Operação: 0 a 85% de umidade relativa, sem condensação
Flame rated	VW-1 (não classificado para plenum)
Box content	Cabo ClickShare USB-C AOC de 10 m e 20 W, kit de trava para cabo USB-C

Gerada em: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.