

ClickShare C-5

Présentation sans fil simple, en un seul clic, pour les espaces collaboratifs



- **Modèle de présentation sans fil d'entrée de gamme**
- **Partage de contenu avec l'application ClickShare et le BYOD natif**
- **100 % sécurisé, chiffré et géré dans le cloud**

Le ClickShare C-5 favorise la collaboration simple et sans fil dans les petites salles de réunion et les espaces collaboratifs. Vos invités et vous pouvez facilement partager du contenu sur l'écran de la salle, d'un seul clic dans l'application ClickShare, depuis n'importe quel ordinateur portable ou appareil mobile. Il propose une expérience BYOD complète, dont la duplication d'écran avec Airplay, GoogleCast et Miracast.

Spécifications techniques

CLICKSHARE C-5

Spécifications générales

Systèmes d'exploitation	Windows 10 et versions ultérieures macOS 11 (BigSur) et versions ultérieures. Android 9 et versions ultérieures (application ClickShare)* iOS 12 et versions ultérieures (application ClickShare)*
Configuration système requise	Pour une expérience fluide avec Microsoft Teams ou Zoom Minimum : processeur Intel i3 double cœur ou AMD Ryzen 7 / 8 Go de RAM / OS : Windows 10 dernière version ou Mac OS Mojave dernière version Recommandé : processeur Intel i5 4 cœurs ou AMD Ryzen 9 / 8 Go de RAM / OS : Windows 11 dernière version ou Mac OS dernière version
Sorties vidéo	4K UHD (3840*2160) à 30 Hz. HDMI™ 1.4b ou USB-C DisplayPort 1.2 (uniquement Gen2)
Sortie audio	HDMI
USB	1 port USB-A, 1 port USB-C
ClickShare Buttons	0
Application ClickShare	Bureau et mobile
Protocoles natifs	Airplay, Google Cast, Miracast
Nombre maximal de sources affichées simultanément à l'écran	1
Niveau de bruit	Max. 25 dBA à 0-30°C Max. 30 dBA à 30-40°C
Protocole d'authentification	WPA2-PSK en mode autonome WPA2-PSK ou IEEE 802.1X avec le bouton ClickShare en mode d'intégration réseau
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/g/n/ac et IEEE 802.15.1
Reach	Réglable avec modulation de la force du signal, max. 30 m (100 pi) entre le bouton ClickShare et la ClickShare Base Unit Bande de fréquence 2,4 GHz et 5 GHz
Bande de fréquence	2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays)
Connexions	1x Ethernet LAN 1 Gbi 1x USB-C 2.0 (avant) ; 1x USB-A 2.0 (avant) -uniquement Gen2 ; 1x USB-C 3.0 (avant) ; 1x USB-A 3.0 (avant)
Plage de température	Fonctionnement : 0°C à +40°C (+32°F à +104°F) Max : 35°C (95°F) à 3 000 m Stockage : -20°C à +60°C (-4°F à +140°F)
Humidité	Stockage : de 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : de 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antiviol	Verrouillage Kensington
Certifications	FCC/CE
Compatibilité et interactivité avec les écrans tactiles	/
Room Dock (support périphérique)	Non
Visualisation locale	Visualisation locale de l'écran de la salle uniquement
Connexion réseau	LAN et Wi-Fi
Gestion et création de rapports	Oui
Garantie	Garantie standard d'un an. Garantie de cinq ans avec SmartCare
*	* selon la configuration, disponible dans les futures mises à jour de microcode
Dimensions (HxLxP)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Consommation électrique	Opérationnel : 5-10 W, 24 W max.
Alimentation électrique	Prise secteur standard 110/220 V ou USB-C
Poids	900 grammes

Crée le : 09 Jun 2026

© 2026 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.