


OverView KVD-5521D

55 英寸超窄边 (UNB) 液晶拼接系统，适用于入门级和中端应用



- 500 尼特亮度，UNB 系列
- 出众的显示单元色度和亮度
- 易于使用的拼接显示系统设置和控制界面
- 带集成传感器的 Sense X 亮度和颜色自动校准
- 无风扇解决方案，无噪音
- 降低能源消耗
- 可选 5 年服务包

巴可公司的新型 OverView KVD-5521D 是一款高性能、中等亮度（典型值为 500 尼特）且成本优化的 55 英寸 LCD 面板，专用于拼接显示系统应用。OverView KVD-5521D 是一款 UNB 3.5 mm/0.14" 边框宽度系列的拼接显示系统，色彩出众，与以前的型号相比能耗更低，可为入门级和中端应用提供巨大价值。

自动校准后的理想图像

OverView KVD-5521D 是巴可备受赞誉且业界领先的 OverView 液晶拼接系统产品组合的一部分——与巴可高端优利视平台相得益彰。巴可标志性的创新 Sense X 技术——自动实时校准系统

——确保整面墙始终呈现平衡的图像。这样可以避免视频墙上出现可怕的“棋盘格”图案图像。巴可是市场上仅有的基于集成的亮度和颜色传感器实现此类型的实时自动校准的公司。

延长正常运行时间，降低功耗

使用巴可的拼接显示系统管理器可以更轻松地控制拼接显示系统，进一步提高用户友好性。

与上一代产品相比，KVD-5521D 能耗降低了 20%。这有助于企业降低成本并实现其可持续发展目标。

技术规格

OVERVIEW KVD-5521D

面板

分辨率	全高清 (1920 x 1080 像素)
背光	小间距 LED
纵横比	16:9
亮度	500 cd/m2 (典型)
对比度	1200:1 (标准值)
白点	原生 10000 K (典型)
色域/色深	3x8 位
校准	Sense X 色度和亮度自动校准
背光寿命	50000 小时 (典型)
冷却	无风扇
屏幕雾度	25%
视角 (H, V)	178°(水平) / 178°(垂直)
响应时间	8 毫秒
均匀度	9P: 95%
运行温度	0 - 40°C
运行湿度	20 - 80% 非冷凝
存储温度	-20 - 60°C
储存湿度	10 - 80% 非冷凝
安装	VESA 600 x 400

功率

交流输入电压	100 - 240 VAC.50 - 60 Hz
功耗	160W (500 尼特原生)
散热	546 BTU/小时

尺寸

尺寸	1213 x 683.8 x 122.5 毫米 47.77" x 26.94" x 4.83"
显示区域屏幕对角线	55" (1397 mm)
活动屏幕面积	1211.3 毫米 x 682.1 毫米 47.62 英寸 x 26.79 英寸
重量	27.55 kg 60.74 lbs
边框宽度生成	UNB (3.5 毫米 0.14 英寸) 一代; 实际宽度: 3.4 毫米 0.13 英寸

连接性

DP 接口	2 个 DP1.2 输入 (当线缆长度超过 3 米时, 需使用 DP 接口 1.2 线缆) 1 个 DP1.2 输出
HDMI™	2 个 HDMI™ 2.0 输入
以太网端口	1
USB	1 个输入 (仅用于电源)
HDCP	是 (HDCP 2.2)

型号

型号名称	OverView KVD-5521D
------	--------------------

其它

商品编号	R9867809
------	----------

生成于: 21 May 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。