



ICX1.5

Profundidad de píxel de 1,56 mm, pantalla LED de interior de alta resolución y altísima rentabilidad



- Paneles de 27" con una relación de aspecto de 16:9
- Presentación de calidad de imagen sin igual, cobertura del 100% de la gama Rec.709
- Fácil de usar, instalar y mantener
- Tiempo de funcionamiento del producto maximizado

La nueva serie ICX amplía aún más la cartera de baldosas LED de alta resolución para interiores de Barco. Las baldosas de 27" pulgadas con un profundidad de píxel que va de 0,9 mm a 1,8 mm ofrecen unos resultados sin juntas superiores, y la serie incluye todas las características necesarias para maximizar la fiabilidad de su pared LED.


Experiencia visual superior

Como cada placa tiene una relación de aspecto 16:9, crear pantallas Full HD o UHD nativas es un juego de niños. Esto permite mostrar el vídeo en los formatos más comunes en su totalidad, sin compresión ni lienzos no utilizados. Además, la tecnología de corrección de bordes compatible con la cámara garantiza que todos los paneles se pueden alinear fácilmente para crear una experiencia visual de pantalla única sin divisiones.

Fácil de instalar y mantener

Como estos paneles LED están diseñados para el montaje en pared, se puede acceder por completo a ellos desde su parte frontal, lo que crea una pequeña profundidad. Gracias a su mayor robustez y a la capacidad de extracción asistida del módulo, los paneles se pueden extraer fácilmente desde la parte frontal para su mantenimiento o su sustitución, con un riesgo mínimo de daños de píxeles.

Calidad de imagen superior en todo momento



Hemos adoptado la fuente de luz personalizable por Barco para que el color alcance el estándar Rec.709. Se ha mejorado la pantalla todavía más en términos de su gamut de colores, niveles de grises y presentación de detalles. Dado que todos sus componentes principales son de primera calidad, la pantalla presenta una planitud perfecta y un amplio ángulo de visualización. Además, la reproducción de imágenes visuales profesionales logra el mejor efecto en la sala de control con un uso ininterrumpido en el futuro.

Fiabilidad incomparable

Para ofrecer compatibilidad con Direct LED en entornos críticos y evitar interrupciones en el trabajo, es posible integrar en la serie XT la redundancia de la fuente de alimentación y los datos. Además, en lugar de sufrir una avería repentina de toda la pantalla mural de vídeo, los usuarios pueden recibir advertencias para tomar medidas proactivas frente a posibles fallos.

Altísima rentabilidad

Todos los componentes de los productos de la serie ICX están fabricados con materiales de gran calidad, lo que garantiza una larga vida útil de la pantalla en su conjunto y la mejor relación coste rendimiento. Lo que se ve es lo que se obtiene.

Especificaciones del producto**ICX1.5****Especificaciones generales**

Profundidad de pixel	1.56 mm
Píxeles por tile	384 x 216 px (H x V)
Vida útil del LED	100.000 h (vídeo al 50 % de brillo)
brillo	500 nits
Densidad de píxeles	409.600 (píxeles/m2)
procesado	16 bits
colores	281 trillones
Control	Novastar
Temperatura del color	Ajustable de 2000K a 9500K
tasa de refresco	3.840 Hz
angulo de visión horizontal	155° +/-5° (con el 50 % de brillo)
angulo de visión vertical	140° +/-5° (con el 50 % de brillo)
brillo uniforme	>98 %
Disminución de la intensidad luminosa	0-100%
contraste	15000:1
consumo de potencia	175 W/m ² (tip.) 460 W/m ² (máx.)
Disipación de calor	584 BTU/h/ft ² (tip.) 1534 BTU/h/ft ² (máx.)
Voltaje de alimentación operativo	100-240 V/50-60 Hz
Temperatura operativa	De -20 °C a +50 °C
Humedad operativa	10-95%
Tipo de IP	IP30
dimensiones	600 x 337,5 x 25 mm (An. x Al. x Prof.)
Peso / tile	4.5 kg
Facilidad para el servicio	Servicio frontal
Reemplazo de módulo	absorción magnética automática
Compensación de aristas	Compensación automática de la calibración para la cámara
Certificaciones	CCC
Garantía	2 año

Generado en: 15 Jun 2026

© 2026 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.