

ClickShare Hub Core

Microsoft Teams Roomsでハイブリッド会議を簡単に開催できるモジュラー型ビデオ会議室システム



- **ワイヤレスプレゼンテーション：1つのButtonで4K contentを共有**
- **セキュリティを設計段階から確保し、クラウド管理に対応し、Microsoft Device Ecosystemプラットフォーム（MDEP）上に構築されています。**
- **Wi-Fi 6E対応、USB-Cディスプレイポート搭載の次世代ClickShare Button™**
- **Barco EcoラベルA+を取得したサステナブル製品**
- **Microsoft Teams認定のルームシステムバンドルの一部として機能します。**

ClickShare Hub Coreは、手間のかからないハイブリッド会議を実現するために設計された、モジュール式のワイヤレスビデオ会議システムです。

Hub CoreはClickShare Control Panel*と連携し、参加者がタップするだけで会議を開始できるようになります。次世代のClickShare Buttonにより、4K contentの共有も同様に簡単になります。

ITマネージャーとインテグレーター向けに、ClickShare Hub Coreは、あらゆるタイプの部屋、臨時会議とスケジュールされた会議の両方に対応するカスタマイズ可能なソリューションを提供します。

Microsoft Device Ecosystem Platform（MDEP）上に構築されており、エンタープライズレベルのセキュリティとコンプライアンスを保証します。

*コントロールパネルはこの現在のパッケージには含まれていません。

技術仕様

CLICKSHARE HUB CORE

一般仕様

オペレーティングシステム	Android (MDEP)
Microsoft Teams Rooms license required	○
システム要件	Microsoft TeamsやZoomとスムーズに連動 最低要件：Intel i3 デュアルコアプロセッサまたはAMD Ryzen 7 /8GB RAM / OS：Windows 10最新ビルドまたはMac OS Mojave最新ビルド 推奨：Intel i5 4コアプロセッサまたはAMD Ryzen 9 / 8GB RAM / OS：Windows 11最新ビルドまたはMac OS最新ビルド
ビデオ出力	HDMI: UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP (コントロールパネル): HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
ビデオ入力	4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0
オーディオ出力	USB-A 2.0/3.0、USB-C 2.0/3.0、HDMI 2.0
ClickShareボタン	1
ClickShare アプリ	デスクトップとモバイル*
ネイティブプロトコル	Airplay、Google Cast、Miracast*
画面に同時に表示できるソースの最大数	1
ノイズレベル	最大25 dBA @ 30°C
無線伝送プロトコル	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/beおよびIEEE 802.15.1 BT 5.3
Reach	ClickShareボタンとClickShareベースユニット間の最大距離は30m (100フィート) です。周波数帯域は2.4GHz、5GHz、6 GHz (DFS) です。
周波数帯域	2.4GHz、5GHz、6GHz DBS/HBS (一部の国ではDFSチャンネルがサポートされています)
接続	背面: 1x イーサネットLAN 1Gbit 1x USB-C電源供給 3.1 EPR シンク 1x HDMI出力 1x USB-A 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0 デバイス + USB-C DisplayPort™ 出力 1x USB-C 2.0 + USB-C DisplayPort™ 出力 前面: 1x USB-C 2.0/3.0
温度範囲	操作: 0°C から +40°C (+32°F から +104°F) 最大: 35°C (95°F) ただし 3000m 保管: -20°C から +60°C (-4°F から +140°F)
湿度	保管時: 相対湿度0~90%、結露なし 動作時: 相対湿度0~85%、結露なし
盗難防止システム	ケンジントントロック
証明書	FCC/CE
タッチスクリーンのサポートとインタラクティブ性	はい*
ローカルビュー	高品質*
ネットワーク接続	LAN
管理と報告	○
保証	標準3年間保証
寸法 (高さx幅x奥行き)	37 * 180 * 180 (mm)
消費電力	動作時: 140W (最大) スタンバイ時:
電源	外付けUSB-C充電器100W (PD3.0 SPR) 、180W (PD3.1 EPR)
重量	720グラム
Box content	ClickShare Hub Core Base Unit、ClickShare Hub Button (第5世代) 1個、取り付けディスク、安全マニュアル、クイックセットアップガイド

生成日:21 May 2026

© 2026 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。