

巴可优利视 (UNI-8002)

55 英寸无边框拼接式 LCD 拼接显示系统平台，适合高亮度应用



reddot award 2018
best of the best



- 采用无边框设计，运用 **NoGap** 拼接显示技术，亮度达 800 尼特
- 采用自动对准的安装结构，确保精度
- **Sense X** 自动连续校准
- 适应未来需求的模块化平台

屡获殊荣的巴可优利视®^{平台采用全新方法打造真正无缝的液晶拼接系统。}巴可优利视的每个组件都经过重新设计和优化，不仅在图像质量方面前进了一步，而且在安装精度、维护便捷性和可靠性方面更加出色。

无边框观看体验，创新的安装系统

巴可优利视的无边框设计使得拼接屏幕之间的间隙几乎不被察觉，可以在多个显示单元上呈现内容，不会受到恼人边框的干扰。这种创新的优利视支架利用重力，可以很好地自动对齐面板，并始终将其保持在适当的位置。此外，优利视支架还简化了维护，便于快速拆解独立的面板。

Sense X，自动连续校准，图像显示非常均匀

Sense X，自动、连续的色度和亮度校准系统，确保整面墙一致地呈现平衡的图像。此外，巴可还重新设计了面板的结构，防止从中心到边缘出现各种亮度变化。

使用升级后的优利视 Connect 模块，可以更快、更轻松地进行设置和维护。向导将指导您完成整个安装过程，并且在引入后软件会自动识别各个面板。区域调光功能带来更高的对比度和更低的辐射热量，同时降低了功耗。

提供完整的系统体验

除了可视化产品组合外，巴可还提供全方位的内容管理解决方案和服务，以满足多种应用的需求。此外，巴可优利视平台周围还有多个生态系统合作伙伴，这些合作伙伴提供定制组件，进一步提高平台的价值。考虑使用触摸式面板来增强交互性，采用装饰性解决方案来优雅地融入环境，采用安装解决方案来实现独立式或弧形安装等等。

技术规格

巴可优利视 (UNI-8002)

面板			
分辨率	全高清 (1920 x 1080)		
背光	直接LED		
纵横比	16:9		
亮度	800 cd/m ² (标准)		
对比度	4000:1 (典型)		
白点	10500 K (典型)		
校准	Sense X色彩和亮度自动校准		
背光寿命	100,000 小时		
冷却	无风扇		
视角 (H, V)	178, 178 degrees		
响应时间	< 8 毫秒		
运行温度	0°C -40°C		
运行湿度	10% -80% (非冷凝)		
操作	24/7		
位深度	10-12 比特		
刷新率	50/60Hz		
存储温度	-20°C -60°C		
储存湿度	至少20% 更高70%, T < =30°C或115%-(1.5% x T/°C), T=30°C至40°C (非冷凝)		
功率			
交流输入电压	100-240 VAC, 50-60 Hz		
功耗		内部电源	外部电源
	800尼特	190 W	175 W
	700尼特	170 W	157 W
	350尼特	100 W	92 W
散热	800尼特	650 BTU/小时	600 BTU/小时
	700尼特	580 BTU/小时	536 BTU/小时
	350尼特	342 BTU/小时	314 BTU/小时
电磁兼容 (EMC)	A 级, 遵循 CE、FCC 或 UL 排放: EN 55032: 2012 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 抗扰度: EN 55024: 2010		
产品安全	EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013		
RoHS	EN 50581: 2012		
尺寸			
尺寸	1213.5 x 683 x 102.4毫米 47.8" x 26.9" x 4.03" (内部SMPS) 1213.5 x 683 x 94.9毫米 47.8" x 26.9" x 3.74" (外部SMPS)		
显示区域屏幕对角线	55"英寸		
活动屏幕面积	1212.5 x 682毫米 47.7" x 26.8"		
重量	15千克 33.1磅 (LCM净重) / 19.3千克 42.5磅 (LCD净重, 含包装) 17.4千克 38.4磅 (LCD净重) / 27千克 59.5磅 (LCD净重, 含包装)		
边框宽度	NA (无边框)		
连接性			
DP 接口	2 个 DP1.2 输入 (当线缆长度超过 3 m 时, 需使用 DP 接口 1.2 线缆), 1 个 DP1.2 输出		
HDMI™	2 个 HDMI 1.4 输入		
以太网端口	2 个		
USB	2 (仅用于电源)		
HDCP	是		
其它			
备注	优利视支架在横向模式下可支持多达 10 行, 纵向模式下可支持 6 行		

生成于: 21 May 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。