

ClickShare Hub Pro

Hochwertiges modulares Videokonferenz-Raumsystem für erweiterte hybride Meetings in Microsoft Teams Rooms



- **Kabellose Präsentation: 4K-Content-Sharing mit 2 ClickShare Buttons der nächsten Generation mit USB-C DisplayPort™**
- **Unterstützung für zwei Bildschirme**
- **Sicher durch Design, Cloud-verwaltet und auf der Microsoft Device Ecosystem-Plattform (MDEP) aufgebaut**
- **Nachhaltiges Produkt mit Barco Eco-Label A+**
- **Funktioniert als Teil eines für Microsoft Teams zertifizierten Raumsystem-Bundles**

ClickShare Hub Pro ist ein hochwertiges, modulares, kabelloses Videokonferenzsystem für erweiterte hybride Meetings.

Der Hub Pro arbeitet mit dem ClickShare Control Panel* und ermöglicht es den Teilnehmern, ihr Meeting mit einem einfachen Fingertipp zu starten. Die Freigabe von 4K-Inhalten mit zwei ClickShare Buttons der nächsten Generation ist ebenfalls einfach. In Verbindung mit der Unterstützung von zwei Bildschirmen fördert der Hub das Engagement und die Zusammenarbeit.

Für IT-Manager und Integratoren bietet ClickShare Hub Pro eine anpassbare Lösung für alle Raumtypen. Sie basiert auf der Microsoft Device Ecosystem Plattform (MDEP) und garantiert Sicherheit und Compliance auf Unternehmensniveau.

*Das Control Panel ist im aktuellen Paket nicht enthalten.

Technische Daten

CLICKSHARE HUB PRO

Allgemeine Daten

Betriebssystem	Android (MDEP)
Microsoft Teams Rooms license required	Ja
Systemanforderungen	Minimum: Intel Core i3 oder AMD Ryzen 5, 8 GB RAM, Windows 10 20H5; Intel Core i3 oder Apple Silicon M1, 8 GB RAM, macOS 11 Big Sur Empfohlen: Intel Core i5/Ultra 5 oder AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, Windows 11 neueste Version; Apple Silicon M3, 8 GB RAM, macOS neueste Version
Videoausgänge	HDMI-1: UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 HDMI-2: 4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP (Control Panel): HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
Videoeingänge	4K UHD (3840 x 2160) bei 30 Hz HDMI 2.0
Audioausgang	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
ClickShare Buttons	2
ClickShare-App	Desktop
Maximale Anzahl gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigter1 Quellen	
Geräuschpegel	Maximal 25 dBA bei 30 °C
Kabelgebundene Authentifizierung	802.1x, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP *
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be und IEEE 802.15.1 BT 5.3
REACH	Max. 30 m zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit
Frequenzband	2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz DBS/HBS (DFS-Kanäle werden in ausgewählten Ländern unterstützt)
Anschlüsse	Rückseite: 1x Ethernet LAN 1 Gbit 1x USB-C Power Delivery 3.1 EPR Sink 2x HDMI-Ausgang 2x USB-C 2.0/3.0 1x USB-A 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0 Gerät + USB-C DisplayPort™II-Ausgang 1x USB-C 2.0 + USB-C DisplayPort™II-Ausgang Vorderseite: 1x USB-C 2.0/3.0
Temperaturbereich	Betrieb: 0 °C bis +40 °C, max. 35 °C in 3000 m Höhe, Lagerung: -20 °C bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Diebstahlsicherung	Kensington-Schloss
Zertifizierungen	FCC/CE
Touchscreen-Unterstützung und Interaktivität	Ja *
Drahtloskonferenzen	Ja, per App oder Button *
Lokale Ansicht	Hohe Qualität *
Netzwerkverbindung	LAN
Verwaltung und Berichterstellung	Ja
Garantie	3 Jahre Standard
*	Zu einem späteren Zeitpunkt
Abmessungen (HxBxT)	37 * 180 * 180 (mm)
Leistungsaufnahme	Betrieb: 160 W (max.), Standby:
Stromversorgung	Externes USB-C-Ladegerät 100 W (PD3.0 SPR), 180 W (PD3.1 EPR)
Gewicht	720 g
Box content	ClickShare Hub Pro Base Unit, 2 ClickShare Hub Button 5th Gen, Montagescheibe, Sicherheitshandbuch, Kurzanleitung zur Einrichtung

Generiert am: 11 Jun 2026

© 2026 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.