


ClickShare C-10

모든 회의 공간을 위한 인터랙티브 무선 프레젠테이션



- 상호작용을 위한 기능: 터치 백, 주석 및 판서
- 화면상의 두 소스를 활용한 향상된 협업
- 상징적인 ClickShare Button을 통해 직원과 방문객 모두 간편하게 무선 콘텐츠를 공유할 수 있습니다.
- 안전하고 클라우드 관리형

ClickShare C-10은 모든 회의 공간에서 인터랙티브한 무선 프레젠테이션을 제공합니다. 콘텐츠 공유는 간단합니다.

ClickShare Button(Windows 또는 Mac)이나 ClickShare 앱(노트북, 모바일 또는 태블릿)을 한 번만 클릭하면 됩니다. 몇 초 안에 프레젠테이션을 시작하며 케이블, 다운로드할 소프트웨어, 교육이 필요하지 않습니다.

기술 사양

CLICKSHARE C-10

일반 사양

운영체제	Windows 10 이상 macOS 11(BigSur) 이상. Android v9 및 이후 버전(ClickShare 앱)* iOS 12 및 이후 버전(ClickShare 앱)*
시스템 요구 사항	Microsoft Teams 또는 Zoom을 원활하게 사용하려면 최소: Intel i3 듀얼코어 프로세서 또는 AMD Ryzen 7 / 8GB RAM / OS: Windows 10 최신 빌드 또는 Mac OS Mojave 최신 빌드 권장: Intel i5 4코어 프로세서 또는 AMD Ryzen 9 / 8GB RAM / OS: Windows 11 최신 빌드 또는 Mac OS 최신 빌드
비디오 출력	4K UHD(3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b 또는 USB-C DisplayPort 1.2(Gen2만 해당)
오디오 출력	HDMI
USB	USB-A 1개, USB-C 1개
ClickShare 버튼	패키지에 따라 버튼 1개 또는 2개 포함
ClickShare 앱	데스크톱 및 모바일
네이티브 프로토콜	AirPlay, Google Cast, Miracast*
화면의 동시 표시 최대 소스	2
소음 수준	최대 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
인증 프로토콜	독립형 모드의 WPA2-PSK 네트워크 통합 모드에서 ClickShare Button를 사용하는 WPA2-PSK 또는 IEEE 802.1X
무선 전송 프로토콜	IEEE 802.11 a/g/n/ac 및 IEEE 802.15.1
범위	신호 강도 변조로 조절 가능, 최대 30m(100ft)의 ClickShare Button과 ClickShare Base Unit 간의 거리 주파수 밴드 2.4 GHz 및 5 GHz
주파수 대역	2.4GHz 및 5GHz(일부 국가에서 DFS 채널 지원)
연결	이더넷 LAN 1Gbit 1개 USB Type-C 3.0 (전면) 1개, USB Type A 3.0 (전면) 1개
온도 범위	작동: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) 최대: 35°C (95°F) at 3000m 보관: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
습도	보관: 0 ~ 90% 상대 습도, 비응축 작동: 0 ~ 85% 상대 습도, 비응축
도난 방지 시스템	Kensington 잠금 기기
인증	FCC/CE
터치스크린 지원 및 대화형	지원
룸 도크(주변 장치 지원)	없음
로컬 뷰	지원
네트워크 연결	LAN 및 WiFi
관리 및 보고	지원
보증	표준 1년. SmartCare를 통한 서비스 지원 5년
*	* 구성에 따라 향후 펌웨어 업데이트에서 제공될 예정
치수(HxWxD)	34mm x 135mm x 135mm
소비전력	작동: 최대 5-10W, 24W
전원 공급 장치	작동: 최대 5-10W, 24W
중량	900gr

작성일: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.