

# EC-210

Grote event controller



- **Robuuste versie van de Event Master Toolset - dezelfde interface voor Mac en PC**
- **Onboard verwerking voor zelfstandig gebruik**
- **Volledige controle over de Event Master Series-processors**
- **Gelijktijdige verbinding van meerdere controllers, GUI-interfaces en processors op hetzelfde netwerk**

Met verbeterde verwerking, een externe ingang en de optie voor een derde extern scherm zorgt de EC-210-evenementcontroller, de opvolger van de EC-200, voor snellere programmering van uw evenement. Profiteer van het gebruiksgemak van zijn kleinere broertje, de EC-50, met een op syntaxis gebaseerde programmeermethode die de kenmerkende gestroomlijnde werking van de Event Master nog verder versnelt. Het resultaat is een sterk vereenvoudigde, krachtigere controller voor de grote evenementen van vandaag.

#### **Unieke kenmerken**

Compatibel met de EX, S3-4K en E2 Event Master Processors, is de EC-210 een speciaal gebouwde, zelfstandige controller die direct in de Event Master Toolset wordt gestart. U kunt nu de keuze van bron, preset, laag, gebruikerstoets, cue en bestemming direct binnen handbereik hebben. De EC-210 is uitgerust met een trackball, speciale programmeer-en bedieningssecties en twee touchscreendisplays. Schakel live tussen bronnen om te programmeren, selecteer grote groepen bronnen tegelijkertijd en bewerk lagen met gemak. Dankzij de extra externe invoer kunt u nu zowel de gebruikersinterface als externe video op hetzelfde bedieningspaneel weergeven wanneer de ruimte beperkt is.

#### **Hoger situationeel bewustzijn**

Door een extern beeldscherm toe te voegen, kunt u drie verschillende delen van de werkomgeving tegelijkertijd in de gaten houden, waardoor u de gemoedsrust en het uitzonderlijke situationele bewustzijn krijgt die nodig zijn voor intense shows. De EC-210 is een genot om te gebruiken voor alles, van een beursstand tot grote bedrijfs evenementen of muziektours.

\*De EC-210 is een verbeterde versie van de EC-200. Ze bieden dezelfde functionaliteit met kleine verschillen. Zie de sectie Specificaties voor details. Bestaande EC-200's kunnen worden geüpgraded naar dezelfde specificaties en functionaliteit als de EC-210.

## Product specificaties

## EC-210

### Algemene specificaties

Connectiviteit	<ul style="list-style-type: none"><li>•Bedient meerdere systemen uit de EventMaster-serie, waaronder E2, S3-4K en EX.</li><li>•Extra HDMI™-uitgang om de werkruimte te vergroten.</li><li>•HDMI-ingang™ voor externe videobronnen.</li><li>•Automatische netingang (90-250 VAC)</li><li>•Ondersteuning voor extern aanwijsapparaat en toetsenborden via USB</li><li>•2 afzonderlijke gigabit Ethernet-netwerkinterfaceverbindingen, één voor primaire systeemcontrole en één voor aanvullend netwerk (extra IP-adresbereik en -modus)</li></ul>
Gewicht	20,41 kg (45 lbs)
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"><li>•Robuuste versie van Event Master Toolset -dezelfde gebruikersinterface die wordt gebruikt op Mac en pc</li><li>•Onboard verwerkingssectie die speciaal is gebouwd om Event Master Toolset uit te voeren, waardoor stand-alone gebruik mogelijk is. EC-210 verwerkingssectie is geüpgraded; De EC-200 kan worden geüpgraded naar de EC-210 processor. (Gebruikers zullen bij de meeste taken snellere prestaties ervaren)</li><li>•Volledige controle over de Event Master Series-processors</li><li>•Gelijktijdige verbinding van meerdere controllers, GUI-interfaces en processors die op hetzelfde netwerk worden ondersteund. (Redundante back-ups van controle)</li><li>•2 interne 15,6-inch Full HD-breedbeeldschermen (1.920 x 1.080) touchscreens met multi-touch-interface</li><li>•1 externe HDMI™-uitgang met ondersteuning tot 2560 x 1080</li><li>•Externe invoer voor het interne scherm aan de linkerkant. Externe HDMI™-videosignalen tot HD-resolutie. (Typische bronnen zijn Multi-viewer of Aux-uitvoer van Event Master)</li><li>•T-Bar met hoge resolutie voor handmatige overgangen</li><li>•36 door de gebruiker toewijsbare snelselectiebuttons met aanpasbare LCD-labels en meerdere pagina's met opdrachten. (3 bussen toewijsbaar als presets, cues, bronnen, achtergronden of gebruikersknoppen)</li><li>•Speciale button voor achtergrondlaag en 8 speciale laagselectiebuttons met meerdere pagina's voor selectie. (Wijzig pagina's voor bestemmingen met 9 of meer lagen)</li><li>•Speciale laagovergangs-en featurebuttons. (Trans, Cut, Freeze, enz.)</li><li>•12 door de gebruiker te definiëren bestemmingsbuttons met meerdere pagina's voor opdrachten (ondersteunt gemakkelijk alle bestemmingen die beschikbaar zijn in toekomstige releases)</li><li>•Speciale buttons voor het overzetten van alle geselecteerde bestemmingen, live schakelen, programma aanpassing, enz.</li><li>•Afspelen/Pauzeren en Stop-button voor cues</li><li>•5 roterende encoders met wielen voor ergonomische pip-bediening en snelle positionering van bronnen</li><li>•12 LCD-contextuele displaybuttons voor ondersteuning van de Syntax Programmer</li><li>•Tri-Axis trackball met achtergrondverlichting (op basis van de feature), met een zeer soepele roterende encoder voor de derde as en 4 buttons voor cursor-en positiecontrole (toekomstige softwarerelease)</li><li>•Interne, op het bord gemonteerde M2 SSD</li><li>•5 USB-poorten voor extra accessoires zoals muis, toetsenbord, USB-stick, enz.</li><li>•Scriptverlichting, feedback-LED's en geïntegreerde werkklampen met door de gebruiker bedienbare dimfeature.</li><li>•Aan/uit-button voor zacht afsluiten en opnieuw opstarten van het systeem</li><li>•Back-up en herstel van het systeem via USB of WebUI.</li><li>•Geïntegreerde WebUI voor software-upgrades.</li><li>•Stofkap inbegrepen</li><li>•Aangepaste flightcase inbegrepen</li></ul> <p>* Opmerking: De EC-210 HDMI™-monitoraansluitingen ondersteunen geen analoge uitvoer. Digitale displays of actieve digitaal-naar-analoog converters zijn vereist.</p>
Dimensies	244,34 x 901,19 x 575,36 mm / 9,62 x 35,49 x 22,65 inch
Temperatuur	0-35 °C / 32-95 °F
Vochtigheid	0-95% niet-condenserend

Laatst bijgewerkt: 02 Jun 2026

© 2026 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer [www.barco.com](http://www.barco.com) voor de nieuwste specificaties.