

H 2.0 Quad-Eingangskarte



- 4K 60p über einzelnes Kabel
- Unterstützt bis zu 4 HD-Eingänge oder 2 UHD-Eingänge pro Karte.
- Unterstützt entweder HDMI 2.0 oder HDMI 1.4a
- Behandelt auch HDCP 1.x oder 2.2 mit dem Inhaltstyp 0 oder 1.

- Vier HDMI™ 2.0-Anschlüsse
- Unterstützt bis zu 4x 1600p60, oder 2x 4K@60p/UHD pro Karte (ein Kabel)

Unterstützt bis zu 4x 1600p60, oder 2x 4K@60p/UHD pro Karte (ein Kabel)

- HDCP 2.2-konform

HDCP 2.2-konform

- EDID-Unterstützung für VESA/CEA und benutzerspezifische Zeitsteuerungen

EDID-Unterstützung für VESA/CEA und benutzerspezifische Zeitsteuerungen

- Automatische Eingangserfassung und -konfiguration

Automatische Eingangserfassung und -konfiguration

Technische Daten**H 2.0 QUAD-EINGANGSKARTE****Allgemeine Daten**

Anschlüsse	4x HDMI™-Anschlüsse in voller Größe
Auflösung	Bis zu 2x 4096x2160@60p im (8L) Steckplatz
Farbtiefe	8 Bit; 10 Bit; 12 Bit (DL oder niedriger)
Farbsampling	bis zu UHD bei 60p 8 Bit 4:4:4 oder 10 Bit 4:2:2
HDCP	HDCP 2.2-konform
Signalkapazität	600 MHz

Specifications when used with Encore3

Connectors*	4x HDMI™ 2.0-Anschlüsse in voller Größe
Resolution*	Unterstützt bis zu 4x 4096x2160 @60Hz
Color depth*	8-Bit; 10-Bit; 12-Bit
Color sampling*	bis zu UHD bei 60 p 8 Bit 4:4:4 oder 10 Bit 4:2:2
HDCP*	HDCP 2.2-konform
Signal capacity*	Bis zu 4096x2160 @60Hz
*	Spezifikation bei Verwendung mit Encore3

Generiert am: 22 Sep 2026

© 2026 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.

www.barco.com

BARCO