

# Система ClickShare Hub Pro + Sennheiser TeamConnect

Пакет Microsoft Teams Room для расширения возможностей совместной работы в переговорных комнатах среднего размера.



- **Беспроводное представление: обмен контентом 4K с помощью 2 ClickShare Button нового поколения с USB-C DisplayPort™**
- **Создано на платформе экосистемы устройств Microsoft (MDEP).**
- **Поддержка двух дисплеев**
- **Камера 4K Ultra HD с расширенными функциями ИИ**
- **Высококачественный звук благодаря 6 микрофонам и 4 динамикам.**

Комплект ClickShare Hub Pro и Sennheiser TeamConnect Bar M — это сертифицированное решение Microsoft Teams Rooms для конференц-залов среднего размера. Он обеспечивает простоту проведения беспроводных конференций, обмен данными в формате 4K, поддержку двух экранов, а также расширенные возможности аудио и видео. Участники получают выгоду от улучшенного взаимодействия, а ИТ-специалисты — от безопасности, соответствия нормативным требованиям и стандартизированной интеграции.

## Технические характеристики

## СИСТЕМА CLICKSHARE HUB PRO + SENNHEISER TEAMCONNECT BAR M ДЛЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ

Общие технические характеристики	
Операционная система	Android (MDEP)
Microsoft Teams Rooms license required	Да
Системные требования	Минимальные требования: Intel Core i3 или AMD Ryzen 5, 8 ГБ ОЗУ, Windows 10 20H2; Intel Core i3 или Apple Silicon M1, 8 ГБ ОЗУ, macOS 11 Big Sur. Рекомендуемые требования: Intel Core i5/Ultra 5 или AMD Ryzen 7, 8 ГБ ОЗУ, последняя сборка Windows 11; Apple Silicon M3, 8 ГБ ОЗУ, последняя сборка macOS.
Видеовыходы	HDMI-1: UW5K WUHD (5120*2160) при 30 Гц HDMI 2.0 HDMI-2: 4K UHD (3840*2160) при 30 Гц HDMI 2.0 eDP (панель управления): HD (1280*800) при 60 Гц DP 1.4
Видеовходы	4K UHD (3840*2160) @30 Гц HDMI 2.0
Камера	Sennheiser TeamConnect Bar S
ИИ камеры	Разделение экрана на участников и автоматическое кадрирование
Аудиовыход	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
Устройства ClickShare Button	2 ClickShare Button 5-го поколения
Микрофоны	4 микрофона Sennheiser с формированием луча и возможностью подключения дополнительных микрофонов.
Приложение ClickShare	Рабочий стол
Динамики	2 колонки Sennheiser
Максимальное количество источников одновременно на экране	1
Уровень шума	Максимум 25 дБА при 30°C
Протокол беспроводной передачи данных	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be и IEEE 802.15.1 BT 5.3
Охват	До 30 м между ClickShare Button и ClickShare Base Unit
Полоса частот	2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц DBS/HBS (каналы DFS поддерживаются в некоторых странах)
Соединения	Сзади: 1 Ethernet LAN 1 Гбит 1x USB-C подача питания 3.1 EPR (для адаптера питания) 2 HDMI 2.0 выхода 2x USB-C 2.0/3.0 1 устройство USB-A 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0 + выход USB-C DisplayPort™ 1 выход USB-C 2.0 + USB-C DisplayPort™ Спереди: 1 USB-C 2.0/3.0
Диапазон температур	Рабочая: 0 °C + 40 °C (от +32 °F до +104 °F) Макс. 35 °C (95 °F) на высоте 3000 м Хранение: от -20 °C до +60 °C (от -4 °F до + 140 °F)
Влажность	Хранение: относительная влажность 0–90 %, без образования конденсата Эксплуатация: относительная влажность 0–85 %, без образования конденсата
Противоугонная система	Кенсингтонский замок
Сертификаты	FCC/CE
Подключение к сети	ЛВС
Управление и отчетность	Да, XMS Cloud
Гарантия	3 года (стандарт)
Размеры (ВхШхГ)	37 * 180 * 180 (мм)
Потребляемая мощность	Рабочий режим: 160 Вт (макс.) Режим ожидания:
Электропитание	Внешнее зарядное устройство USB-C 100 Вт (PD3.0 SPR), 180 Вт (PD3.1 EPR)
Вес	720 г
ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)	
Cable Length / Diameter	A0M / 6 мм
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20 Вт
Bend Radius	60 мм/30 мм (фиксированный/временный) Хотя минимальный изгиб в 30 мм приемлем во время обработки или прокладки, его нельзя использовать в качестве постоянного крепления.
Temperature range	Рабочая температура: от -10°C до +60°C (от +14°F до +140°F). Температура хранения: от -20°C до +70°C (от -4°F до +158°F).
Humidity	Условия хранения/эксплуатации: относительная влажность от 0 до 85%, без образования конденсата.
Flame rated	VW-1 (не сертифицировано для установки в помещениях с повышенной пожарной опасностью)
Power supply	
AC Input	100-240 В–50-60 Гц 1,4 А
DC Output	Макс. 100 Вт (20 В, 5 А) / 45 Вт (15 В, 3 А) / 36 Вт (12 В, 3 А) / 27 Вт (9 В, 3 А) / 15 Вт (5 В, 3 А)
Output Plug	USB Type-C
Input AC Type	IEC60320-C6
Energy Efficiency Level	Соответствует стандарту DOE уровня VI.
Altitude	5000 м
DC cable length	1,5 м
Power cord	
Color	Черный
Length	0,5 м
Plug Type	ЕС / США / Великобритания / Китай / Швейцария / Индия / Южная Африка / Австралия / Новая Зеландия

**Технические характеристики****СИСТЕМА CLICKSHARE HUB PRO + SENNHEISER TEAMCONNECT BAR M ДЛЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ**

<b>Connector Type</b>	IEC60320-C5
<b>Control Panel</b>	
<b>Touchscreen</b>	10,1-дюймовый проекционно-емкостный сенсорный экран с покрытием от отпечатков пальцев и антибликовым покрытием, поддерживающий до 4 точек касания, что улучшает четкость и долговечность.
<b>Resolution</b>	1280*800 при 60Hz
<b>Brightness</b>	300 нит
<b>Contrast ratio</b>	1000:1
<b>Viewing angle</b>	80° (Вверх/Вниз/Влево/Вправо)
<b>Human detection sensor</b>	Система автоматически обнаруживает движение людей в помещении в радиусе 2 метров и полем зрения 90°, после чего активируется.
<b>Connections</b>	USB Type-C 2.0, DisplayPort Alt Mode, PD3.0. Для оптимальной производительности рекомендуется использовать входящий в комплект кабель ClickShare 10M USB-C AOC.
<b>Anti-theft system</b>	Кенсингтонский замок
<b>Temperature range</b>	Рабочая температура: от 0°C до +40°C (от +32°F до +104°F). Температура хранения: от -20°C до +60°C (от -4°F до +140°F).
<b>Humidity</b>	Хранение: относительная влажность 0–90 %, без образования конденсата Эксплуатация: относительная влажность 0–85 %, без образования конденсата
<b>Dimensions (HxWxD)</b>	254,5 x 187,9 x 76,9 (мм)
<b>Power consumption</b>	Питание осуществляется через USB от подключенного базового блока. В рабочем режиме: 7,3 Вт (макс.). В режиме ожидания:

Создано: 21 May 2026

© 2026 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте [www.barco.com](http://www.barco.com) для получения последних спецификаций.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

