

# ClickShare Hub Pro

Sistema modulare premium per videoconferenze in sala, progettato per riunioni ibride avanzate in Microsoft Teams Rooms



- **Presentazione wireless: condivisione di contenuti in 4K tramite due ClickShare Button di nuova generazione con DisplayPort™ e USB-C™**
- **Supporto per doppio display**
- **Sicuro per natura, gestibile tramite cloud e basato sulla piattaforma Microsoft Device Ecosystem (MDEP)**
- **Prodotto sostenibile con certificazione Barco Eco A+**
- **Funziona come parte di un bundle di sistemi di sala certificato per Microsoft Teams**

ClickShare Hub Pro è un sistema premium e modulare per videoconferenze wireless, progettato per riunioni ibride avanzate.

Hub Pro funziona con il pannello di controllo ClickShare\* e consente ai partecipanti di avviare la riunione con un semplice tocco. La condivisione di contenuti in 4K è altrettanto semplice grazie ai due ClickShare Button di nuova generazione. Grazie al supporto per il doppio display, Hub Pro migliora il coinvolgimento e la collaborazione.

Per i responsabili IT e gli integratori, ClickShare Hub Pro offre una soluzione personalizzabile adatta a qualsiasi tipologia di sala. Basato sulla Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP), garantisce sicurezza e conformità di livello enterprise.

\*Il pannello di controllo non è incluso nel pacchetto attuale.

## Specifiche tecniche

## CLICKSHARE HUB PRO

### Specifiche generali

Sistema operativo	Android (MDEP)
Microsoft Teams Rooms license required	Sì
Requisiti di sistema	Requisiti minimi: Intel Core i3 o AMD Ryzen 5, 8GB RAM, Windows 10 20H2; Intel Core i3 o Apple Silicon M1, 8GB RAM, macOS 11 Big Sur Requisiti consigliati: Intel Core i5/Ultra 5 o AMD Ryzen 7, 8GB RAM, Windows 11 ultima build; Apple Silicon M3, 8GB RAM, macOS ultima build
Uscite video	HDMI-1: UW5K WUHD (5120*2160) a 30 Hz HDMI 2.0 HDMI-2: 4K UHD (3840*2160) a 30 Hz HDMI 2.0 eDP (pannello di controllo): HD (1280*800) a 60 Hz DP 1.4
Ingressi video	Risoluzione 4K UHD (3840*2160) a 30 Hz HDMI 2.0
Uscita audio	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
ClickShare Button	2
App ClickShare	Desktop
Numero massimo di sorgenti simultaneamente sullo schermo	1
Livello di rumore	Massimo 25 dBA a 30°C
Autenticazione cablata	802.1x, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP *
Protocollo di trasmissione wireless	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be e IEEE 802.15.1 BT 5.3
Portata	Max. 30 m (100 piedi) tra ClickShare Button e ClickShare Base Unit
Banda di frequenza	2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz DBS/HBS (canali DFS supportati in un numero selezionato di paesi)
Conessioni	Parte posteriore: 1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB-C Power Delivery 3.1 EPR sink 2x uscite HDMI 2x USB-C 2.0/3.0 1x USB-A 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0 Device + uscita USB-C DisplayPort™ 1x uscita USB-C 2.0 + USB-C DisplayPort™ Parte anteriore: 1x USB-C 2.0/3.0
Intervallo di temperatura	Funzionamento: da 0°C a +40°C (da +32°F a +104°F) Max 35°C (95°F) a 3000 m Conservazione: da -20°C a +60°C (da -4°F a +140°F)
Umidità	Conservazione: da 0 a 90% di umidità relativa, senza condensa Funzionamento: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa
Sistema antifurto	Lucchetto Kensington
Certificazioni	FCC/CE
Supporto touch screen e interattività	Sì *
Conferenze wireless	Sì, tramite App o Pulsante *
Vista locale	Alta qualità *
Connessione di rete	LAN
Gestione e rendicontazione	Sì
Garanzia	3 anni standard
*	In una fase successiva
Dimensioni (AxLxP)	37 * 180 * 180 (mm)
Consumo energetico	Funzionamento: 160 W (max) Standby: < 7 W (modalità ECO),
Alimentazione	Caricabatterie esterno USB-C 100 W (PD3.0 SPR), 180 W (PD3.1 EPR)
Peso	720 gr
Box content	Base Unit ClickShare Hub Pro, 2 ClickShare Hub Button 5th Gen, disco di montaggio, manuale di sicurezza, guida rapida all'installazione

Generato il: 05 Jun 2026

© 2026 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla [www.barco.com](http://www.barco.com) per le specifiche più recenti.