

# Панель управления ClickShare

Интуитивно понятная панель управления, которая легко взаимодействует с беспроводными системами видеоконференцсвязи ClickShare Hub



- **Запуск гибридной встречи одним касанием — без задержек и путаницы.**
- **В комплекте: один 10-метровый USB-C кабель обеспечивает аккуратную установку**
- **Дополнительный комплект удлинителей CAT обеспечивает гибкость установки.**
- **Нулевое время настройки, простота развертывания и управления.**
- **10-дюймовый адаптивный экран с несколькими вариантами**

Панель управления ClickShare является неотъемлемой частью беспроводной системы видеоконференцсвязи ClickShare Hub и предоставляет интуитивно понятный интерфейс для начала и управления гибридными собраниями. Одним касанием вы можете начать видеозвонок в Microsoft Teams, обеспечивая плавное и эффективное проведение собрания.

## Технические характеристики

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ CLICKSHARE

### Общие технические характеристики

Сенсорный экран	10,1-дюймовый проекционно-емкостный сенсорный экран с покрытием от отпечатков пальцев и антибликовым покрытием, поддерживающий до 4 точек касания, что улучшает четкость и долговечность.
Resolution	1280*800 @60 Гц
Brightness	300 нит
Contrast Ratio	1000:1
Viewing angle	80° (вверх/вниз/влево/вправо)
Датчик обнаружения человека	Автоматически обнаруживает движение человека в помещении в радиусе 2 метров и в поле зрения 90° для активации системы.
Соединения	USB-C
Диапазон температур	0°C -+40°C
Влажность	Хранение: относительная влажность 0–90 %, без образования конденсата Эксплуатация: относительная влажность 0–85 %, без образования конденсата
Противоугонная система	замок Кенсингтона
Размеры (ВхШхГ)	254,5 x 187,9 x 76,9 (мм)
Потребляемая мощность	Питание осуществляется через USB от подключенного базового блока. В рабочем режиме: 7,3 Вт (макс.). В режиме ожидания:
Вес	820 г
Box content	Панель управления ClickShare, кабель ClickShare USB-C AOC длиной 10 м и мощностью 20 Вт, L-образная монтажная пластина, круглое основание, набор винтов, руководство по технике безопасности, руководство по быстрой настройке

### ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)

Cable Length / Diameter	10 м / 6 мм
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20 Вт
Bend Radius	60 мм/30 мм (фиксированный/временный) Хотя минимальный изгиб в 30 мм приемлем во время обработки или прокладки, его нельзя использовать в качестве постоянного крепления.
Temperature range	Эксплуатация: от -10°C до + 60°C (от +14°F до +140°F) Хранение: от -20°C до +70°C (от -4°F до + 158°F)
Humidity	Хранение/Эксплуатация: относительная влажность от 0 до 85%, без конденсации
Flame rated	VW-1 (не сертифицировано для установки в помещениях с повышенной пожарной опасностью)
Box content	Кабель ClickShare USB-C AOC длиной 10 м и мощностью 20 Вт, комплект для фиксации кабеля USB-C

Создано: 21 May 2026

© 2026 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте [www.barco.com](http://www.barco.com) для получения последних спецификаций.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

**BARCO**