

# ClickShare Hub Core

Модульная система для видеоконференцсвязи, позволяющая легко проводить гибридные встречи в Microsoft Teams Rooms.



- Беспроводная презентация: обмен контентом 4K с помощью 1 Button
- Безопасное по своей конструкции, управляемое из облака и построенное на платформе экосистемы устройств Microsoft (MDEP)
- ClickShare Button нового поколения с поддержкой Wi-Fi 6E и разъемом USB-C DisplayPort.™
- Экологически чистый продукт с маркировкой Barco Eco A+.
- Работает в составе комплекта системы для конференц-залов, сертифицированного

ClickShare Hub Core — это модульная беспроводная система видеоконференцсвязи, разработанная для удобного проведения гибридных встреч.

Hub Core работает с панелью управления ClickShare\* и позволяет участникам начать встречу простым касанием. Благодаря кнопке ClickShare Button нового поколения делиться контентом в формате 4K стало так же просто.

Для ИТ-менеджеров и интеграторов ClickShare Hub Core предлагает настраиваемое решение для всех типов помещений, а также для внеплановых и запланированных встреч. Созданная на основе платформы Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP), она гарантирует безопасность и соответствие корпоративным стандартам.

\*Панель управления не входит в комплект поставки.

**Технические характеристики****CLICKSHARE HUB CORE****Общие технические характеристики**

Операционная система	Android (MDEP)
Microsoft Teams Rooms license required	Да
Системные требования	Для бесперебойной работы Microsoft Teams или Zoom Минимум: двухъядерный процессор Intel i3 или AMD Ryzen 7 / 8 ГБ ОЗУ / ОС: Windows 10 последней сборки или Mac OS Mojave последней сборки Рекомендуется: четырехъядерный процессор Intel i5 или AMD Ryzen 9 / 8 ГБ ОЗУ / ОС: Windows 11 последней сборки или Mac OS последней сборки
Видеовыходы	HDMI: UW5K WUHD (5120*2160) при 30 Гц HDMI 2.0 eDP (панель управления): HD (1280*800) при 60 Гц DP 1.4
Видеовходы	4K UHD (3840*2160) @30 Гц HDMI 2.0
Аудиовыход	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
Устройства ClickShare Button	1
Приложение ClickShare	Настольные и мобильные устройства *
Нативные протоколы	Airplay, Google Cast, Miracast *
Максимальное количество источников одновременно на экране	1
Уровень шума	Максимум 25 дБА при 30°C
Протокол беспроводной передачи данных	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be и IEEE 802.15.1 BT 5.3
Охват	До 30 м (100 футов) между ClickShare Button и ClickShare Base Unit Полоса частот 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц (DFS)
Полоса частот	2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц DBS/HBS (каналы DFS поддерживаются в некоторых странах)
Соединения	Сзади: 1 Ethernet LAN 1 Гбит 1x USB-C подача питания 3.1 EPR Sink 1 выход HDMI выход 21USB-A 2.0/3.0 1 USB-C 2.0/3.0 1 USB-C 2.0/3.0 Устройство + USB-C DisplayPort™ выход 1x USB-C 2.0 + USB-C DisplayPort™ выход Спереди: 1x USB-C 2.0/3.0
Диапазон температур	Эксплуатация: 0°C + 40°C (от +32°F до +104°F) Макс. 35°C (95°F) на высоте 3000 м Хранение: от -20°C до +60°C (от -4°F до +140°F)
Влажность	Хранение: относительная влажность 0-90 %, без образования конденсата Эксплуатация: относительная влажность 0-85 %, без образования конденсата
Противоугонная система	замок Кенсингтона
Сертификаты	FCC/CE
Поддержка сенсорных экранов и интерактивность	Да *
Трансляция с монитора конференц-зала	Высокое качество *
Подключение к сети	ЛВС
Управление и отчетность	Да
Гарантия	3 года (стандарт)
Размеры (ВхШхГ)	37 * 180 * 180 (мм)
Потребляемая мощность	Рабочий режим: 140 Вт (макс.) Режим ожидания:
Электропитание	Внешнее зарядное устройство USB-C 100 Вт (PD3.0 SPR), 180 Вт (PD3.1 EPR)
Вес	720 г
Box content	ClickShare Hub Core Base Unit , 1 ClickShare Hub Button 5-го поколения, монтажный диск, руководство по технике безопасности, руководство по быстрой настройке

Создано: 21 May 2026

© 2026 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте [www.barco.com](http://www.barco.com) для получения последних спецификаций.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

**BARCO**