

# EC-210

## 大型活动控制器



- **Event Master Toolset 的强大版本 - Mac 和 PC 的界面相同**
- **可独立使用的板载处理**
- **完全控制  
Event Master Series 处理器**
- **同时连接相同网络上的多个控制器、GUI 页面和处理器。**

通过升级的处理功能、外部输入和第三个外部显示器选项，EC-210 事件控制器（EC-200 的后继产品）可为您的活动带来更快的编程。具备同系列较小型号 EC-50 的易用性，采用基于语法的编程方法，加速 Event Master 的标志性简化操作。其结果是，对于今天的大型活动来说，控制器得到了极大简化，功能更加强大。

### 独特功能

EC-210 兼容 EX、S3-4K 和 E2 Event Master 处理器，是一款独立的专用控制台，可直接在 Event Master 工具组中打开。现在，您只需动动手指即可选择源、预设、层和目标。EC-210 配备轨迹球、专用编程和操作部分以及两个触摸屏显示器。可将源切换至程序，同时还能选择较大资源组，并以全新的方式执行层操作。额外的外部输入意味着，现在，当空间紧张时，您可以在同一控制界面上同时显示用户界面和外部视频。

### 更高的态势感知能力

通过添加外部显示器，您可以同时监控操作环境的三个不同区域，为您提供精彩表演所需的安心和卓越的态势感知能力。从贸易展览摊位到大型公司活动或音乐巡演，EC-210 的运行都充满乐趣。

\*EC-210 是 EC-200 的升级版。它们提供相同的功能，但略有不同。请参阅规格部分了解详情。现有的 EC-200 可以升级到与 EC-210 相同的规格和功能。

## 技术规格

## EC-210

### 一般规格

连接性	<ul style="list-style-type: none"><li>· 控制多个 EventMaster 系列系统，包括 E2、S3-4K 和 EX。</li><li>· 额外的 HDMI™ 输出以增加工作空间。</li><li>· HDMI™ 输入用于外部视频源。</li><li>· 自动调整电源输入范围 (90-250 VAC)</li><li>· 通过 USB 支持外部定点设备和键盘</li><li>· 2 个独立的千兆以太网网络接口连接，一个用于主系统控制，另一个用于补充网络控制（额外 IP 地址范围和模式）</li></ul>
重量	20.41 千克 (45 lbs)
功能	<ul style="list-style-type: none"><li>· Event Master 工具组 Robust 版本 — Mac 和 PC 上的用户页面相同</li><li>· 专为运行 Event Master 工具组而构建的板载处理组件，支持独立使用。EC-210 处理部分已升级；EC-200 可升级至 EC-210 处理器。（用户在执行大多数任务时将体验到更快的性能）</li><li>· 完全控制 Event Master 系列处理器</li><li>· 支持在同一网络上同时连接多个控制器、GUI 界面和处理器。（控制的冗余备份）</li><li>· 2 个带多点触控界面的内置 15.6 英寸宽屏全高清 (1920x1080) 触摸屏</li><li>· 1 个外部 HDMI™ 输出，最高支持 2560x1080</li><li>· 左侧内部屏幕的外部输入。外部 HDMI™ 视频信号高达高清分辨率。（典型来源是多查看器或来自 Event Master 的 Aux 输出）</li><li>· 用于手动转换的高分辨率 T 型杆</li><li>· 36 个可由用户分配的即时选择按钮，带有可自定义的 LCD 标签和多页分配。（3 条总线可指定为预设值、影片、源、背景或用户键）</li><li>· 专用的背景图层按钮和 8 个具有多页选择功能的专用图层选择按钮。（更改包含 9 个或更多图层的目标的页面）</li><li>· 专用的图层转换和功能按钮。（转换、切换、冻结等）</li><li>· 12 个可由用户定义的目标按钮，包含多页分配（可轻松支持未来版本中所有可用的目标）</li><li>· 用于转换所有选定目标、实时切换、修改节目等的专用按钮。</li><li>· 影片的“播放/暂停”和“停止”按钮</li><li>· 5 个带轮的旋转编码器，用于以符合人体工程学的方式控制 PIP 和快速分配资源</li><li>· 12 个 LCD 上下文显示器按钮，支持语法编程器</li><li>· 三轴背光轨迹球（基于功能），第三轴具有非常流畅的旋转编码器，有 4 个用于光标和位置控制的按钮（未来的软件版本）</li><li>· 内部、板载式 M2 固态硬盘</li><li>· 5 个 USB 端口，用于连接其他配件，例如鼠标、键盘、拇指驱动器等。</li><li>· 脚本灯、反馈 LED 和带有用户控制调光功能的集成工作灯。</li><li>· 电源按钮用于软关机 and 重启系统</li><li>· 通过 USB 或 WebUI 备份和恢复系统。</li><li>· 用于软件升级的集成 WebUI。</li><li>· 附有防尘罩</li><li>· 附有定制运输箱</li></ul> <p>* 注意：EC-210 HDMI™ 监视器连接不支持模拟输出。需要数字显示器或源数模转换器。</p>
尺寸	244.34 x 901.19 x 575.36 mm / 9.62 x 35.49 x 22.65 in
温度	0-35° C / 32-95° F
湿度	0-95%（无冷凝）

生成于：02 Jun 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看 [www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn) 以了解最新规格。