

Lente ILD (2,1 - 4,0:1)



Para mais informações, entre em contato com a Barco.

Especificações técnicas**LENTE ILD (2,1 - 4,0:1)****Especificações gerais**

Tipo de lente	ILD (2.1 -4.0:1)
Razão de alcance	2.1 -4.0:1
Plataformas	I65, I600
F/nº em funcionamento	2~2.25
Proporção de zoom	1.9
Distância focal	37.51~71.60 mm
Alcance do foco	50°~400°
Distância de lançamento	2.21~35.34 m
Zoom motorizado	Yes
Foco Motorizado	Yes
Peso	3.7 kg

Gerada em: 31 Aug 2026

© 2026 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.