

# ClickShare Hub Pro + Sennheiser TeamConnect Bar

Microsoft Teams Room-bundel voor geavanceerde samenwerking in medium vergaderruimtes.



- **Draadloze presentatie: 4K-contentdeling met 2 next-gen ClickShare Buttons met USB-C DisplayPort™**
- **Gebouwd op het Microsoft Device Ecosystem-platform (MDEP)**
- **Support voor twee beeldschermen**
- **4K Ultra HD-camera met geavanceerde AI-features**
- **Audio van premium kwaliteit met 6 microfoons en 4 luidsprekers**

De ClickShare Hub Pro en Sennheiser TeamConnect Bar M-bundel is een gecertificeerde Microsoft Teams Rooms-oplossing voor middelgrote vergaderruimtes. Het biedt moeiteloos draadloos conferencing, 4K-delen, support voor twee schermen en geavanceerde audio en video. Deelnemers genieten van geavanceerde samenwerking, terwijl IT profiteert van beveiliging, naleving en gestandaardiseerde integratie.

**Product specificaties****CLICKSHARE HUB PRO + SENNHEISER TEAMCONNECT BAR M ROOM SYSTEM****Algemene specificaties**

Besturingssysteem	Android (MDEP)
Microsoft Teams Rooms license required	Ja
Systeemvereisten	Minimaal: Intel Core i3 of AMD Ryzen 5, 8 GB RAM, Windows 10 20HS; Intel Core i3 of Apple Silicon M1, 8 GB RAM, macOS 11 Big Sur Aanbevolen: Intel Core i5/Ultra 5 of AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, Windows 11 nieuwste build; Apple Silicon M3, 8 GB RAM, macOS nieuwste build
Video-uitgangen	HDMI-1: UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 HDMI-2: 4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP (Configuratiescherm): HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
Video-ingangen	4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0
Camera	Sennheiser TeamConnect Bar S
Camera AI	Persoontegeling en autoframing
Audio-uitgang	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
ClickShare Buttons	2 ClickShare Buttons 5e generatie
Microfoons	4 Sennheiser beamforming-microfoons met de optie om extensiemicrofoons toe te voegen
ClickShare app	Bureaublad
Luidsprekers	2 Sennheiser-luidsprekers
Maximale bronnen tegelijk op het scherm	1
Geluidsniveau	Maximaal 25 dBA @ 30°C
Protocol voor draadloze overdracht	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be en IEEE 802.15.1 BT 5.3
Bereik	Max. 30 m (100 ft) tussen ClickShare Button en ClickShare Base Unit
Frequentieband	2,4 GHz, 5 GHz en 6 GHz DBS/HBS (DFS-kanalen worden ondersteund in een beperkt aantal landen)
Verbindingen	Achterzijde: 1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB-C Power Delivery 3.1 EPR (voor voedingsadapter) 2x HDMI 2.0-uitgang 2x USB-C 2.0/3.0 1x USB-A 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0-apparaat + USB-C DisplayPort™-uitgang 1x USB-C 2.0 + USB-C DisplayPort™-uitgang Voorzijde: 1x USB-C 2.0/3.0
Temperatuurbereik	In bedrijf: 0°C + 40°C (+32°F tot +104°F) Max 35°C (95°F) bij 3000m Opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F)
Vochtigheid	Opslag: 0 tot 90 % relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werking: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Antidiefstalsysteem	Kensington slot
Certificeringen	FCC/CE
Netwerkverbinding	LAN
Beheer en rapportage	Ja, XMS Cloud
Garantie	3 jaar standaard
Afmetingen (HxBxD)	37 * 180 * 180 (mm)
Stroomverbruik	Operationeel: 160W (max) Stand-by:
Voeding	Externe USB-C oplader 100W (PD3.0 SPR), 180W (PD3.1 EPR)
Gewicht	720 gr

**ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)**

Cable Length / Diameter	A0M / 6mm
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20W

**Product specificaties****CLICKSHARE HUB PRO + SENNHEISER TEAMCONNECT BAR M ROOM SYSTEM**

<b>Bend Radius</b>	60 mm/30 mm (vast/tijdelijk) Hoewel een minimale buiging van 30 mm tijdens het hanteren of leiden aanvaardbaar is, mag deze niet permanent worden gehandhaafd
<b>Temperature range</b>	Werkzaam: -10°C + 60°C (+14°F tot +140°F) Opslag: -20°C tot +70°C (-4°F tot +158°F)
<b>Humidity</b>	Opslag/Werking: 0 tot 85% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend
<b>Flame rated</b>	VW-1 (vlamvertragend, niet geschikt voor plenumtoepassingen)
<b>Power supply</b>	
<b>AC Input</b>	100-240 V ~ 50-60 Hz 1,4 A
<b>DC Output</b>	100W maximaal (20V 5A) / 45W (15V 3A) / 36W (12V 3A) / 27W (9V 3A) / 15W (5V 3A)
<b>Output Plug</b>	USB Type-C
<b>Input AC Type</b>	IEC60320-C6
<b>Energy Efficiency Level</b>	Voldoen aan DOE-norm Level VI
<b>Altitude</b>	5.000 meter
<b>DC cable length</b>	1,5 m
<b>Power cord</b>	
<b>Color</b>	Zwart
<b>Length</b>	0,5 m
<b>Plug Type</b>	EU / VS / VK / CN / CH / IN / ZA / ANZ
<b>Connector Type</b>	IEC60320-C5
<b>Control Panel</b>	
<b>Touchscreen</b>	10,1-inch geprojecteerd capacitief touchscreen met vingerafdrukwerende en antireflectiecoating, ondersteunt maximaal 4 aanraakpunten voor verbeterde zichtbaarheid en duurzaamheid
<b>Resolution</b>	1280*800 @60Hz
<b>Brightness</b>	300 nits
<b>Contrast ratio</b>	1000:1
<b>Viewing angle</b>	80° (Omhoog/Omlaag/Links/Rechts)
<b>Human detection sensor</b>	Detecteert automatisch menselijke beweging in de kamer binnen een bereik van 2 meter en een gezichtsveld van 90° om het systeem wakker te maken.
<b>Connections</b>	USB Type-C 2.0, DisplayPort Alt-modus, PD3.0 Aanbevolen om de meegeleverde ClickShare 10M USB-C AOC-kabel te gebruiken voor optimale prestaties
<b>Anti-theft system</b>	Kensingtonslot
<b>Temperature range</b>	Werking: 0°C + 40°C (+32°F tot +104°F) Opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F)
<b>Humidity</b>	Opslag: 0 tot 90 % relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werking: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
<b>Dimensions (HxWxD)</b>	254,5 x 187,9 x 76,9 (mm)
<b>Power consumption</b>	Voed via USB vanaf aangesloten Base Unit Operational: 7,3 W (maximaal) Standby:

Laatst bijgewerkt: 11 Jun 2026

© 2026 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer [www.barco.com](http://www.barco.com) voor de nieuwste specificaties.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

**BARCO**