

ClickShare Hub Pro + Huddly® C1™ room system

Microsoft Teams Room-bundel voor geavanceerde samenwerking in kleine tot medium vergaderruimtes.



- **Draadloze presentatie: 4K-contentdeling met 2 next-gen ClickShare Buttons met USB-C DisplayPort™**
- **Gebouwd op het Microsoft Device Ecosystem-platform (MDEP)**
- **Support voor twee beeldschermen**
- **AI-gestuurde Huddly video bar die kan worden uitgebreid van een stand-alone systeem tot een opstelling met meerdere camera's, en tevens gecertificeerd is voor de Hub Core**

De bundel met de ClickShare Hub Pro en de Huddly® C1™ is een Microsoft Teams Rooms-oplossing voor kleine tot middelgrote ruimtes. Met de ClickShare Hub Pro kunt u met één druk op de knop wireless conferencing gebruiken en 4K-content delen via twee ClickShare Buttons van de nieuwste generatie, die zijn uitgerust met Wi-Fi 6E en USB-C DisplayPort™, en bovendien support bieden voor twee beeldschermen.

De Huddly® C1™ is een modulaire, AI-gestuurde video bar die kan worden uitgebreid van een stand-alone opstelling tot een opstelling met meerdere camera's. Het biedt ongeëvenaarde flexibiliteit, premium video en intelligente audio voor werkelijk boeiende vergaderingen.

Product specificaties

CLICKSHARE HUB PRO + HUDDL® C1™ ROOM SYSTEM

Algemene specificaties

Besturingssysteem	Windows 10 of hoger macOS 14 (Sonoma) en 15 (Sequoia)
Microsoft Teams Rooms license required	Ja
Systeemvereisten	Voor ClickShare-app: Minimaal: Intel Core i3 of AMD Ryzen 5, 8 GB RAM, Windows 10 20H2; Intel Core i3 of Apple Silicon M1, 8 GB RAM, macOS 11 Big Sur Aanbevolen: Intel Core i5/Ultra 5 of AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, Windows 11 (nieuwste versie); Apple Silicon M3, 8 GB RAM, macOS (nieuwste versie)
Video-uitgangen	HDMI-1: UW5K WUHD (5120x2160) bij 30 Hz, HDMI 2.0 HDMI-2: 4K UHD (3840x2160) bij 30 Hz, HDMI 2.0 eDP (Configuratiescherm): HD (1280x800) bij 60 Hz, DP 1.4
Video-ingangen	4K UHD (3840x2160) @30Hz HDMI 2.0
Camera	Huddly C1 video bar-camera met 150° lens
Audio-uitgang	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
ClickShare Buttons	2 ClickShare Buttons 5e generatie
Microfoons	16 slimme microfoons
ClickShare app	Desktop
Luidsprekers	Hi-fi stereo speakers
Geluidsniveau	Maximaal 25 dBA @ 30 °C
Protocol voor draadloze overdracht	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be en IEEE 802.15.1 BT 5.3
Bereik	Max. 30 m (100 ft) tussen ClickShare Button en ClickShare Base Unit
Frequentieband	2,4 GHz, 5 GHz en 6 GHz DBS/HBS (DFS-kanalen worden ondersteund in geselecteerde landen)
Verbindingen	Achterzijde: 1x Ethernet LAN 1 Gbit, 1x USB-C Power Delivery 3.1 EPR (voor voedingsadapter) 2x HDMI 2.0-uitgang 2x USB-C 2.0/3.0 1x USB-A 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0-apparaat + USB-C DisplayPort™-uitgang 1x USB-C 2.0 + USB-C DisplayPort™-uitgang Voorzijde: 1x USB-C 2.0/3.0
Temperatuurbereik	Werkung: 0°C + 40°C (+32°F tot +104°F) Maximaal 35°C (95°F) bij 3000m Opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F)
Vochtigheid	Opslag: 0 tot 90 % relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werkung: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Antidiefstalsysteem	Kensingtonslot
Certificeringen	FCC/CE
Netwerkverbinding	LAN
Beheer en rapportage	Ja, XMS Cloud
Garantie	3 jaar
Afmetingen (HxBxD)	37 * 180 * 180 (mm)
Stroomverbruik	In bedrijf: 160 W (max.) Stand-by:
Voeding	Externe USB-C oplader 100W (PD3.0 SPR), 180W (PD3.1 EPR)
Gewicht	720 gr

ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)

Cable Length / Diameter	A0M / 6mm
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20 W
Bend Radius	60 mm/30 mm (vast/tijdelijk) Hoewel een minimale buiging van 30 mm tijdens het hanteren of leiden aanvaardbaar is, mag deze niet permanent worden gehandhaafd
Temperature range	Werkzaam: -10 °C + 60 °C (+14 °F tot +140 °F) Opslag: -20 °C tot +70 °C (-4 °F tot +158 °F)
Humidity	Opslag/Werkung: 0 tot 85% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend
Flame rated	VW-1 (vlamvertragend, niet geschikt voor plenumtoepassingen)

Power supply

AC Input	100-240V~50-60Hz 1.4A
DC Output	max. 100 W (20 V, 5 A) / 45 W (15 V, 3 A) / 36 W (12 V, 3 A) / 27 W (9 V, 3 A) / 15 W (5 V, 3 A)
Output Plug	USB Type-C
Input AC Type	IEC60320-C6
Energy Efficiency Level	Voldoen aan DOE-norm Level VI
Altitude	5.000 meter
DC cable length	1,5 m

Power cord

Color	Zwart
Length	0,5 m
Plug Type	EU / VS / VK / CN / CH / IN / ZA / ANZ
Connector Type	IEC60320-C5

Control Panel

Touchscreen	10,1-inch geprojecteerd capacitief touchscreen met vingerafdrukkende en antireflectiecoating, ondersteunt maximaal 4 aanraakpunten voor geavanceerde zichtbaarheid en duurzaamheid
Resolution	1280*800 @60 Hz
Brightness	300 nits
Contrast ratio	1000:1
Viewing angle	80° (Omhoog/Omlaag/Links/Rechts)
Human detection sensor	Detecteert automatisch menselijke beweging in de kamer binnen een bereik van 2 meter en een gezichtsveld van 90° om het systeem wakker te maken.
Connections	USB Type-C 2.0, DisplayPort Alt-modus, PD3.0 Aanbevolen om de meegeleverde ClickShare 10M USB-C AOC-kabel te gebruiken voor optimale prestaties
Anti-theft system	Kensingtonslot
Temperature range	Werkung: 0 °C + 40 °C (+32 °F tot +104 °F) Opslag: -20 °C tot +60 °C (-4 °F tot +140 °F)
Humidity	Opslag: 0 tot 90 % relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werkung: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Dimensions (HxWxD)	254,5 x 187,9 x 76,9 (mm)
Power consumption	Voeding via USB vanaf de aangesloten Base Unit In bedrijf: 7,3 W (max.) Stand-by:

Laatst bijgewerkt: 19 Jun 2026

© 2026 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

www.barco.com

BARCO