

Runar DCI

Pared LED residencial insignia con una profundidad de píxel de 0,9 mm.



- Con certificación DCI HDR
- cabeceo de píxel de 0.9 mm
- Resolución nativa DCI 4K (4096 x 2160)
- Imagen de 3,84 m de ancho (171" en diagonal)
- Tecnología punta Micro LED en paquete (MIP)
- HDR de grado DCI a 300 nits y HDR de consumo a 1.000 nits
- Nivel de negro ultraprofundo de 0,005 cd/m²
- Cobertura total DCI-P3
- Opción de aspecto Cinemascope (5120 x

Más que una pantalla, Barco Runar™ es una declaración de presencia. Detrás de un diseño minimalista se esconde un poder extraordinario, inspirado en la fuerza silenciosa y la pureza elemental de la herencia nórdica que lo inspiró. Barco Runar combina la precisión y la elegancia con la destreza técnica para crear una experiencia envolvente que llama la atención sin levantar nunca la voz.

Barco Runar incorpora la tecnología Micro LED in Package (MIP) de última generación y está diseñado para garantizar la compatibilidad futura con contenido DCI-HDR de alta calidad. Ofrece un contraste y una precisión del color impresionantes, con un contraste de hasta 200,000:1, un nivel de negro ultra profundo de 0,005 cd/m² y una cobertura DCI-P3 completa. Diseñada para un rendimiento HDR excepcional, Runar da vida al HDR de grado DCI a 300 nits y al HDR de consumo a 1.000 nits con una precisión notable, a la vez que maneja contenidos estándar sin esfuerzo.

Imagine disfrutar tanto de contenido DCI-HDR como HDR para consumidores en una única pantalla LED, perfectamente integrada en su lujoso cine en casa. Barco Residencial hace que esto sea una realidad.

*Las especificaciones son preliminares y están sujetas a cambios.

Especificaciones del producto

RUNAR DCI

Especificaciones generales	
Resolución	DCI 4K nativo: 4.096 x 2.160 píxeles
Profundidad de pixel	0.9 mm
Brillo	Hasta 1000 nits
Procesamiento de imágenes	16 bits
Profundidad de color	12 bits
Contraste	Hasta 200.000:1
HDR	Sí
Frecuencia de fotogramas	Hasta 120 fps
3D	Sí
Dimensiones (ancho x largo x alto)	3840 x 2025 x 75,5 mm / 12,6' x 6,6' x 0,25'
Peso	235 kg / 518 libras
Humedad operativa	10 -90%
Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a + 40 °C / de 14 °F a 104 °F
Consumo de energía	En espera: 750 W 48 nits: 900 W (máx.), 790 W (típico) 300 nits: 1400 W (máx.), 910 W (típico) 500 nits: 1700 W (máx.), 990 W (típico) 1000 nits: 2600 W (máx.), 1210 W (típico)
BTU por hora	En espera: 2.560 BTU/h 48nits: 3.070 BTU/h (máx.), 2.700 BTU/h (típico) 300nits: 4.780 BTU/h (máx.), 3.110 BTU/h (típico) 500nits: 5.800 BTU/h (máx.), 3.380 BTU/h (típico) 1.000nits: 8.870 BTU/h (máx.), 4.130 BTU/h (típico)
Requisitos de alimentación	AC110V 15Ax2 o AC220V 8Ax2
Certificaciones	Certificado D.C.I. H.D.R. (C.T.P. versión 1.50)
Inputs	HDMI 2.1 (hasta 4K 120p 444 10bit) 2D hasta 4K 120fps (DCI SDR/HDR) 3D hasta 4K 24/48/60fps por ojo (DCI SDR/HDR) Velocidad de bits 1.250 Mbps
Audio	AES3, 16ch 48/96KHz, 24bit, 2xRJ45
Garantía	3 años (ampliable a 5 años)

Generado en: 18 Sep 2026

© 2026 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.

