


Modulo di ingresso H 2.1, HDBaseT 3.0, SDI-12G, DMX,

HDMI™ 2.1, 4x12G SDI, DMX, RMT XLR, HDBaseT 3.0



- Quad DP 1.2 input card
- DP 1.2 up to 4k60hz per connector
- Quad mode up to 4K240 (depending on the projector)
- Single , dual or quad DP 1.2 input compatibility

Specifiche tecniche**MODULO DI INGRESSO H 2.1, HDBASET 3.0, SDI-12G, DMX, XLR - RMT****Specifiche generali**

Dimensioni (L x A x P)	30 x 14 x 40 cm
Peso	0,79 kg netto -0,99 kg lordo

Generato il: 28 Aug 2026

© 2026 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.