

H 2.0 四路输入卡



- 4K 60p (单线缆)
- 每张卡支持更高4个HD输入或2个UHD输入。
- 支持HDMI 2.0或HDMI 1.4a
- 还可处理内容类型为0或1的HDCP 1.x或2.2。

- 四个 HDMI™ 2.0 接口
- 每张卡最多支持 4x 1600p60 或 2x 4K@60p/UHD (单根线缆)

每张卡最多支持 4x 1600p60 或 2x 4K@60p/UHD (单根线缆)

- 兼容 HDCP 2.2

兼容 HDCP 2.2

- 扩展显示标识码支持 VESA/CEA 及自定义时间控制

扩展显示标识码支持 VESA/CEA 及自定义时间控制

- 自动输入采集和配置

自动输入采集和配置

技术规格

H 2.0 四路输入卡

一般规格	
连接器	4 个全尺寸 HDMI™ 连接器
分辨率	“8L” 插槽中最高 2x 4096x2160@60p
颜色深度	8 位; 10 位; 12 位 (DL 或更低)
颜色采样	高达 UHD@60p 8 位 4:4:4 或 10 位 4:2:2
HDCP	兼容 HDCP 2.2
信号容量	600 MHz
Specifications when used with Encore3	
Connectors*	4 个全尺寸 HDMI™ 2.0 连接器
Resolution*	最高支持 4x 4096x2160 @60Hz
Color depth*	8 位; 10 位; 12 位
Color sampling*	高达 UHD@60p 8 位 4:4:4 或 10 位 4:2:2
HDCP*	兼容 HDCP 2.2
Signal capacity*	高达 4096x2160 @60Hz
*	与 Encore3 配合使用时的规格

生成于：22 Sep 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。

