


Runar HDR Cinémascope

Mur LED HDR Cinémascope 5K phare à usage résidentiel, avec un pas de pixels de 0,9 mm



- Pas de pixel 0,9 mm
- Résolution 5K Cinemascope (5 120 x 2 160)
- Image de 4,80 m de large (diagonale de 205 pouces)
- Technologie de pointe des micro-LED intégrées (MIP).
- Une luminosité extraordinaire de 1 000 nits
- Niveau de noir ultra-profond de 0,005 cd/m²
- Couverture complète DCI-P3
- Option 4K (4 096 x 2 160) disponible

Bien plus qu'un simple écran, Barco Runar™ marque l'espace de sa présence. Derrière le design minimaliste se cache une puissance extraordinaire, inspirée par la force tranquille et la pureté élémentaire de l'héritage nordique qui l'a inspiré. Barco Runar allie précision et élégance à une prouesse technique pour créer une expérience immersive qui captive l'attention sans jamais élever la voix.

Alors que Runar DCI a été conçu pour apporter une technologie LED de qualité cinéma certifiée DCI aux résidences de luxe, le nouveau Runar HDR LED offre la même plateforme MicroLED-in-Package (MIP) et des performances visuelles exceptionnelles à l'expérience de divertissement quotidienne, des superproductions aux événements sportifs en direct, en passant par les concerts et les jeux vidéo.

Offrant une luminosité jusqu'à 1 000 nits, Runar HDR LED révèle tout l'impact du contenu HDR tout en maintenant une qualité d'image exceptionnelle, même en luminosité ambiante. Grâce à des noirs profonds et à un rapport de contraste de 200 000:1, il révèle des détails impressionnants dans les zones d'ombre, des tons clairs éclatants et un réalisme exceptionnel.

*Les spécifications sont préliminaires et peuvent être modifiées.

Spécifications techniques

RUNAR HDR CINÉMASCOPE

Spécifications générales

Résolution	5K Cinemascope : 5 120 x 2 160 pixels
Pas de pixels	0.9 mm
Luminosité	Jusqu'à 1 000 nits
Traitement des images	16 bits
Profondeur de couleur	12 bits
Contraste	Jusqu'à 200 000:1
HDR	Oui
Fréquence d'images	Jusqu'à 120 images par seconde
3D	Oui
Dimensions (l x L x h)	4 800 x 2 025 x 75,5 mm / 15,7' x 6,6' x 0,25'
Poids	295 kg / 650 lbs
Humidité de fonctionnement	10 -90%
Température de fonctionnement	-10 °C à +40 °C / 14°F à 104°F
Consommation électrique	Veille : 940 W 48 cd/m ² : 1 130 W (max.), 990 W (type) 300 cd/m ² : 1 750 W (max.), 1 140 W (type) 500 cd/m ² : 2 130 W (max.), 1 240 W (type) 1 000 cd/m ² : 3 250 W (max.), 1 520 W (type)
BTU par heure	Veille : 3 210 BTU/h 48 cd/m ² : 3 860 BTU/h (max.), 3 380 BTU/h (type) 300 cd/m ² : 5 970 BTU/h (max.), 3 860 BTU/h (type) 500 cd/m ² : 7 270 BTU/h (max.), 4 230 BTU/h (type) 1 000 cd/m ² : 11 090 BTU/h (max.), 5 190 BTU/h (type)
Alimentation électrique	110 V CA 15 A x 2 ou 220 V CA 8 A x 2
Inputs	HDMI 2.1 (jusqu'à 4K 120p 444 10 bits)
Audio	AES3, 16 canaux 48/96 kHz, 24 bits, 2xRJ45
Garantie	3 ans (extensible à 5 ans)

Crée le : 18 Sep 2026

© 2026 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.