


OverView LVD-5521D

Parede de vídeo de LCD extremamente estreito (ENB) de 55" quase sem emenda para aplicações de entrada e intermediárias



- **Brilho de 500 Nit, geração ENB**
- **Excelente cor e brilho entre os blocos**
- **Interface de instalação e controle da parede de vídeo fácil de utilizar**
- **Brilho do Sense X e calibração automática de cores com sensores integrados**
- **Solução sem ventoinhas para desempenho sem ruídos**
- **Consumo de energia reduzido**
- **Pacotes de 5 anos de serviço opcionais**

O OverView LVD-5521D da Barco é uma tela LCD de 55" de alto desempenho, brilho de nível intermediário (500 cd/m² típico) e econômica dedicada ao uso em aplicações de parede de vídeo em bloco. Fazendo parte da geração do painel de 1,8 mm ENB, com contraste e cores excelentes, e um ângulo de visualização amplo, o OverView LVD-5521D agrega muito valor a aplicações de nível de entrada e intermediário.

Uma imagem perfeita com calibração automática.

O OverView LVD-5521D faz parte do portfólio de paredes de vídeo de LCD OverView altamente renomado e líderes no setor da Barco – que complementa a plataforma Barco UniSee premium. O inovador sistema de calibração automática em tempo real Sense X da Barco garante que toda a parede de vídeo produza uma imagem perfeitamente equilibrada em todos os momentos, evitando assim uma imagem com padrão quadriculado. A Barco é a única empresa no mercado que permite esse tipo de calibração automática em tempo real com base em sensores integrados de brilho e cor.

Tempo de atividade aprimorado, consumo de energia reduzido

O uso do Video Wall Manager da Barco simplifica o controle da parede de vídeo, aumentando ainda mais a facilidade de uso.

Especificações técnicas**OVERVIEW LVD-5521D**

Painel	
Tecnologia LCD	Comutação In-plane
Resolução	Full HD (1920x1080 pixels)
Luz de fundo	LED direto
Proporção da imagem	16:9
Luminância	500 cd/m ² (típico)
Contraste	1200:1 (típico)
Ponto branco	Nativo 10000 K (típico)
Calibração	Calibração de cor e brilho automática Sense X
Vida útil da luz de fundo	60000 h (típico)
Resfriamento	Sem ventoinha
Névoa da tela	25%
Ângulo de visão (H, V)	178°(H) / 178°(V)
Tempo de resposta	8ms
Temperatura de operação	0 °C -40 °C
Umidade operacional	10% -90% sem condensação
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
Umidade de armazenamento	5% -90% sem condensação
Montagem	VESA 600 x 400
Potência	
Tensão de entrada CA	100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz
Consumo de energia	170 W (500 Nit nativo)
Dissipação de calor	580 BTU/h
Dimensões	
Dimensões	1211,5 x 122,1 x 682,3 mm 47,69" x 4,08" x 26,86"
Diagonal de tela ativa	55" (1397 mm)
Áreas de tela ativa	1209,6 mm x 680,4 mm 47,62" x 26,79"
Peso	27,55 kg 60,74 lbs
Geração da largura da moldura	Geração ENB (1,8 mm 0,07")
Conectividade	
DisplayPort	2 entradas DP1.2 (os cabos DisplayPort 1.2 devem ser usados quando o comprimento do cabo exceder 3 m / 10 pés) 1 saída DP 1.2
HDMI(TM)	2 entradas HDMI™ 2.0
Porta Ethernet	1
USB	1 entrada (apenas para energia)
HDCP	Sim (HDCP 2.2)
Modelo	
Nome do modelo	OverView LVD-5521D
Outro	
Número do artigo	R9867810

Gerada em: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.