

# ClickShare 제어판

ClickShare Hub 무선 화상회의실 시스템과 완벽하게 호환되는 직관적인 제어판



- 탭 한 번으로 하이브리드 회의를 시작하세요. 지연이나 혼란 없이 간편하게 회의를 진행할 수 있습니다.
- 포함된 단일 10m USB-C 연결로 깔끔하게 설치할 수 있습니다.
- 선택형 CAT 확장 키트로 유연한 설치가 가능합니다.
- 설정 시간이 전혀 필요 없고, 배포 및 관리가 간편합니다.
- 다양한 장착 옵션을 제공하는 10인치 반응형 스크린

ClickShare 제어판은 ClickShare Hub 무선 화상 회의실 시스템의 핵심 구성 요소로, 하이브리드 회의를 시작하고 관리할 수 있는 직관적인 인터페이스를 제공합니다. 탭 한 번으로 Microsoft Teams 화상 통화를 시작하여 원활하고 효율적인 회의 환경을 누릴 수 있습니다.

## 기술 사양

## CLICKSHARE 제어판

### 일반 사양

터치스크린	10.1인치 투사형 정전식 터치스크린, 지문 방지 및 눈부심 방지 코팅이 적용되어 가시성과 내구성을 높이며, 최대 4개의 터치 포인트를 지원합니다.
Resolution	1280*800 @60Hz
Brightness	300니트
Contrast Ratio	1000:1
Viewing angle	80° (위/아래/왼쪽/오른쪽)
인간 감지 센서	2m 범위와 90° 시야 내에서 실내 사람의 움직임을 자동으로 감지하여 시스템을 깨웁니다.
연결	USB-C
온도 범위	0°C ~ +40°C
습도	보관: 상대 습도 0~90%, 비응축 작동: 상대 습도 0~85%, 비응축
도난 방지 시스템	캔싱턴 잠금 장치
치수(HxWxD)	254.5 x 187.9 x 76.9(mm)
소비전력	연결된 Base Unit으로부터 USB 전원 공급 작동 시: 7.3W (최대) 대기:
중량	820gr
Box content	ClickShare 제어판, ClickShare 10M 20W USB-C AOC 케이블, L자형 장착 플레이트, 원형 베이스, 나사 팩, 안전 설명서, 빠른 설치 가이드

### ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)

Cable Length / Diameter	10M / 6mm
Interface	USB 타입-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20W
Bend Radius	60mm/30mm(고정/임시) 취급이나 라우팅 중에 최소 30mm의 굽힘은 허용되지만, 이를 영구적인 고정 장치로 유지해서는 안 됩니다.
Temperature range	작동: -10°C + 60°C (+14°F ~ +140°F) 보관: -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F)
Humidity	보관/운영: 상대 습도 0~85%, 비응축
Flame rated	VW-1(플레넘 등급 아님)
Box content	ClickShare 10M 20W USB-C AOC 케이블, USB-C 케이블 잠금 키트

작성일: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 [www.barco.com](http://www.barco.com)을(를) 확인하세요.