

ClickShare Hub Pro

Microsoft Teams Rooms에서 향상된 하이브리드 회의를 위한 프리미엄 모듈형 화상 회의실 시스템



- 무선 프레젠테이션: USB-C DisplayPort가 있는 2개의 차세대

ClickShare Button으로 4K 콘텐츠 공유™

- 듀얼 디스플레이 지원

- 설계 단계부터 보안을 고려했으며, 클라우드에서 관리되고, Microsoft Device Ecosystem 플랫폼(MDEP)을 기반으로 구축되었습니다.

- Barco 에코 라벨 A+를 획득한 지속 가능한 제품입니다.

- Microsoft Teams 인증을 받은 회의실 시스템 패키지의 일부로 작동합니다.

ClickShare Hub Pro는 향상된 하이브리드 회의를 위한 프리미엄 모듈형 무선 화상 회의 시스템입니다.

Hub Pro는 ClickShare 제어판*과 연동되어 참가자들이 간단한 탭 한 번으로 회의를 시작할 수 있도록 지원합니다. 차세대 ClickShare Button 두 개를 사용하면 4K 콘텐츠 공유도 마찬가지로 간편합니다. 듀얼 디스플레이 지원과 함께 Hub는 참여도와 협업을 향상시킵니다.

IT 관리자와 시스템 통합 담당자를 위해 ClickShare Hub Pro는 모든 회의실 유형에 맞게 사용자 정의할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

Microsoft Device Ecosystem Platform(MDEP)을 기반으로 구축되어 기업 수준의 보안 및 규정 준수를 보장합니다.

*제어판은 현재 패키지에 포함되어 있지 않습니다.

기술 사양

CLICKSHARE HUB PRO

일반 사양

운영체제	Android (MDEP)
Microsoft Teams Rooms license required	지원
시스템 요구 사항	최소: Intel Core i3 또는 AMD Ryzen 5, 8GB RAM, Windows 10 20H5; Intel Core i3 또는 Apple Silicon M1, 8GB RAM, macOS 11 Big Sur 권장: Intel Core i5/Ultra 5 또는 AMD Ryzen 7, 8GB RAM, Windows 11 최신 빌드; Apple Silicon M3, 8GB RAM, macOS 최신 빌드
비디오 출력	HDMI-1: UW5K WUHD(5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 HDMI-2: 4K UHD(3840*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP(제어판): HD(1280*800) @60Hz DP 1.4
비디오 입력	4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0
오디오 출력	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
ClickShare 버튼	2
ClickShare 앱	데스크톱
화면의 동시 표시 최대 소스	1
소음 수준	최대 25dBA @ 30°C
유선 인증	802.1x, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP *
무선 전송 프로토콜	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 및 IEEE 802.15.1 BT 5.3
범위	최대 30m(100ft), ClickShare 버튼과 ClickShare 베이스 유닛 간격
주파수 대역	2.4GHz, 5GHz 및 6GHz DBS/HBS(일부 국가에서는 DFS 채널 지원)
연결	후면: 1x 이더넷 LAN 1Gbit 1x USB-C 전원 공급 3.1 EPR 싱크 2x HDMI 출력 2x USB-C 2.0/3.0 1x USB-A 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0 장치 + USB-C DisplayPort™ 출력 1x USB-C 2.0 + USB-C DisplayPort™ 출력 전면: 1x USB-C 2.0/3.0
온도 범위	작동 온도는 0°C에서 40°C(+32°F에서 +104°F)이며, 3,000m 고도에서는 최대 35°C(95°F)까지 가능합니다. 보관 온도는 -20°C에서 +60°C(-4°F에서 +140°F)입니다
습도	보관: 상대 습도 0~90%, 비음축 작동: 상대 습도 0~85%, 비음축
도난 방지 시스템	켄싱턴 잠금 장치
인증	FCC/CE
터치스크린 지원 및 대화형	예 *
무선 회의	네, 앱이나 버튼을 통해서요 *
로컬 뷰	고품질 *
네트워크 연결	랜
관리 및 보고	지원
보증	표준 3년
*	나중에
치수(HxWxD)	37 * 180 * 180(mm)
소비전력	작동 시: 160W(최대) 대기 시:
전원 공급 장치	외부 USB-C 충전기 100W(PD3.0 SPR), 180W(PD3.1 EPR)
중량	720gr
Box content	ClickShare Hub Pro Base Unit, ClickShare Hub Button 5세대 2개, 장착 디스크, 안전 설명서, 빠른 설치 가이드

작성일: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.