

Freya+ SST integrato con mFusion ICMP-XS

Il proiettore Freya di Barco Residential si basa sulla rinomata piattaforma Serie 4 di Barco.



- Serie Cinema a casa
- Risoluzione nativa 4K (4.096 x 2.160)
- Nuovo SST DMD
- Laser RGB
- 100% REC.2020
- Fino a 13.500 lumen ANSI
- Ora integrato con mFusion ICMP-XS
- Disponibile nel 2026

Freya è la moglie di Odino, il dio più potente della mitologia nordica e madre di Balder. Questo da solo dovrebbe essere sufficiente per comprendere la potenza di questo proiettore. Il cuore del proiettore sfrutta la nostra rinomata piattaforma Pulse, che viene poi combinata con Alchemy, creando un proiettore estremamente intelligente e facile da usare. Freya è stato creato esclusivamente per gli home theater di fascia alta, con un contrasto maggiore e un gamut di colore più ampio, al livello del nostro proiettore di riferimento Thor. È dotato dei più recenti chipset DLP® 4K nativi di Texas Instruments e dell'acclamato Barco ICMP (Integrated Cinema Media Processor).

Cinema a casa

Mentre scorrono i titoli di testa, il pubblico viene trasportato in un mondo inaspettato di realismo cinematografico superiore, abbracciato da una qualità delle immagini eccezionale e da un suono coinvolgente. Questo universo avvincente è stato creato dal proiettore Freya di Barco Residential.

Semplicità di fascia alta

Freya combina le funzionalità di server multimediali con il sistema elettronico di elaborazione cinematografica: Barco mFusion Integrated Cinema Media Processor (ICMP-XS).

L'mFusion include due ingressi HDMI™ 2.0 / HDCP 2.2 per UHD Blu-Ray, console di gioco e altri dispositivi consumer, che supportano i segnali video HDR10.

Grazie alla potenza di elaborazione avanzata combinata con funzionalità di server multimediale, riproduzione integrata e gestione dei contenuti, Barco Alchemy supporta contenuti 4K 2D fino a 60 fps e 4K 3D a 30 fps. Semplificando i requisiti hardware, l'installazione risulta più semplice e il sistema diventa più affidabile e facile da usare.

4K al massimo livello

Freya eredita molto dalla nostra pluripremiata piattaforma Pulse e, combinandola con Alchemy ICMP, abbiamo creato un proiettore intelligente e potente. Una scheda di ingresso 4K dedicata (4 x 3Gb/s) consente la riproduzione di contenuti 4K nativi con la rinomata qualità dell'immagine conforme allo standard DCI di Barco, combinata all'eccezionale uniformità dell'esclusiva illuminazione laser RGB.

Inoltre, Freya gestisce in modo intelligente il consumo energetico di soli 5 lm/W e in modalità eco consuma meno di 3 Watt. Freya può anche essere riattivata da remoto tramite LAN per interventi di manutenzione programmata o per l'acquisizione di contenuti.

I proiettori laser RGB offrono una qualità dell'immagine migliorata e sono completamente compatibili con i sistemi 3D più diffusi. Inoltre, l'emissione luminosa dei proiettori rimane costante nel tempo se utilizzati secondo le pratiche consigliate. I modelli cinema at home di Barco Residential offrono un contrasto eccezionale, con Freya che fornisce un contrasto ANSI di 8000:1.

Specifiche tecniche

FREYA+ SST INTEGRATO CON MFUSION ICMP-XS

Specifiche generali

Tipo proiettore	DLP a tre chip
Tecnologia	3x 0,98" DC4K (SST DMD)
Risoluzione	4.096 x 2.160 (4K)
Rapporto di aspetto	1.89:1
Fonte di luce	Laser RGB
Potenza luminosa	7.500 lumen (tipici)
Rapporto di contrasto	Fino a 8.000:1 sequenziale (tipico) Fino a 1.000:1 ANSI
Uniformità della luminosità	80% ai lati 75% agli angoli
Gamma delle lenti	Obiettivi di tipo B: (R98013983) -VHC HDR LENS: 1.58 – 2.41:1 * (R98013333) -VHC HDR LENS: 1.89 – 2.58:1 * (R98013343) -VHC HDR LENS: 2.03 – 2.94:1 * (R98013533) -VHC HDR LENS: 2.31 – 3.78:1 * (R98013543) -VHC HDR LENS: 2.77 – 4.76:1 * Obiettivi di tipo C: (R98620053) -TLD+ VHC LENS: 1.09 -1.40:1 (R98620103) -TLD+ VHC LENS: 1.28 -1.74:1 * Opzioni lenti standard
Inclinazione	Freya: 150° Forwards 150° Backwards Freya Architectural: 90° Forwards 90° Backwards
Gamut di colore	DCI P3/100% di Rec.2020; se misurato in coordinate xy-colore
Elaborazione delle immagini	Alchemy -Integrated Cinema Media Processor (ICMP)
WARP	N/D
Orientamento	Piedistallo/piano del tavolo
Connessione di rete	Ethernet 10/100 tramite connessione RJ45
HDR	HDR10
3D	Supporto per sistemi a vetri attivi e sistemi di polarizzazione sul grande schermo. Sistemi di separazione del colore non supportati.
Ingressi	Barco mFusion ICMP-XS incluso nel proiettore: 2 x HDMI™ 2.0a (fino a 4K 2D 60fps) 2 x ingressi 3G-SDI AES67 (1xRJ45) AES3 16 canali (2xRJ45) GPIO 4 x IN, 4 x OUT (2 x RJ45) LAN 10Gbe ad alta velocità per la gestione dei contenuti (2xSFP+) 2 x USB 3.0 ad accesso frontale per l'acquisizione rapida DCI 4K 2D fino a 60fps* DCI 4K 3D (24 o 30fps per occhio)* DCI High Frame Rates 2K 3D fino a 120fps (60fps per occhio) MPEG-2 (4:2:0 e 4:2:2 fino a 60fps)
DCI	Conforme allo standard DCI
Archiviazione integrata	4TB di memoria netta (RAID-5) (3x2TB)
Controllo	Controllo e configurazione del dashboard del proiettore, del server multimediale e del processore audio Barco WebCommunicator RS232, TCP/IP, 8 x GPIO
Requisiti di potenza	Monofase: 200 -240V, L1 + N + PE, 9A, 50 -60Hz (Y) Trifase: 200 -240 / 346 -415V, 3W + N + PE, 8A, 50/60Hz Trifase: 200 -240, 3W + PE, 8A, 50/60Hz
Consumo energetico	2,2kW (3W in modalità Eco)
Livello di rumore (tipico a 25°C/77°F)	48 dB(A) -Min (temperatura ambiente inferiore a 20°C) 50 dB(A) -Normale 60 dB(A) -Max (temperatura ambiente superiore a 35°C)
Temperatura di esercizio	10 -40 °C (104 °F) max. (al livello del mare)
Umidità di esercizio	20 -80% (umidità relativa)
BTU/ora	7,750 BTU/h
Requisiti di flusso d'aria	Ingresso aria (dalla parte posteriore con i piedi verso il basso): anteriore / posteriore / inferiore (sul lato di ingresso dell'utente) Scarico (dal lato posteriore con i piedini in basso): Parte superiore

Specifiche tecniche

FREYA+ SST INTEGRATO CON MFUSION ICMP-XS

Dimensioni (P x L x A)	Freya: (obiettivo escl.) Supporto per obiettivo tipo C: 710 x 1.070 x 547 mm 27.95 x 42.13 x 21.54 inches Supporto per obiettivo tipo B: 710 x 1.132 x 547 mm 27.95 x 44.55 x 21.54 inches Freya Architectural: (obiettivo escl.) Supporto per obiettivo tipo C: 976 x 1.070 x 702 mm 38.43 x 42.13 x 27.64 inches Supporto per obiettivo tipo B: 976 x 1.132 x 702 mm 38.43 x 44.55 x 27.64 inches
Peso	Freya: (obiettivo escl.) 90kg / 198.5lbs Freya Architectural: (obiettivo escl.) 125kg / 275.5 lbs
Garanzia	Limitata a 3 anni per ricambi e manodopera Estendibile fino a 5 anni
Requisiti di sicurezza	Questo proiettore diventa RG2 nel caso in cui venga installato un obiettivo intercambiabile specificato con rapporto di proiezione inferiore o uguale a 2.1. Per il mercato statunitense: questo proiettore diventa RG2 nel caso in cui venga installato un obiettivo intercambiabile specificato con rapporto di proiezione inferiore o uguale a 1.8. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente.

Generato il: 21 Aug 2026

© 2026 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.