

入力モジュールH 2.1、 HDBaseT 3.0、SDI-12G、

HDMI™ 2.1、 4x12G SDI、 DMX、 RMT XLR、 HDBaseT 3.0

- Quad DP 1.2 input card
- DP 1.
2 up to 4k60hz per connector
- Quad mode up to 4K240
(depending on the projector)
- Single ,
dual or quad DP 1.
2 input compatibility

技術仕様		入力モジュールH 2.1、HDBASET 3.0、SDI-12G、DMX、XLR - RMT
一般仕様		
寸法（幅×高さ×奥行き）	30.0 x 14.0 x 40.0 cm	
重量	0.79 kg (実量) -0.99 kg (総重量)	