

ClickShare Control Panel

Intuïtief bedieningspaneel dat naadloos aansluit op de ClickShare Hub draadloze videoconferentieruimtesystemen



- **Start met één tik uw hybride vergadering - geen vertragingen, geen verwarring**
- **Inbegrepen: één enkele USB-C-aansluiting van 10 m zorgt voor een overzichtelijke installatie.**
- **Optioneel: CAT-verlengkit voor flexibele installatie.**
- **Geen opsteltijd, eenvoudige implementatie en beheer**
- **10-inch responsief scherm met meerdere montageopties**

Het ClickShare Control Panel is een integraal onderdeel van het draadloze video conferencing room system van ClickShare Hub en biedt een intuïtieve interface om hybride vergaderingen te starten en te beheren. Met één tik kunt u uw Microsoft Teams-videogesprek starten, wat zorgt voor een soepele en efficiënte vergaderingservaring.

Product specificaties

CLICKSHARE CONTROL PANEL

Algemene specificaties

Aanraakscherm	10,1-inch geprojecteerd capacitief touchscreen met vingerafdrukwerende en antireflectiecoating, ondersteunt maximaal 4 aanraakpunten voor verbeterde zichtbaarheid en duurzaamheid
Resolution	1280*800 @60Hz
Brightness	300 nits
Contrast Ratio	1000:1
Viewing angle	80° (omhoog/omlaag/links/rechts)
Sensor voor menselijke detectie	Detecteert automatisch menselijke bewegingen in de kamer binnen een bereik van 2 meter en een gezichtsveld van 90° om het systeem te activeren.
Verbindingen	USB-C
Temperatuurbereik	0°C -+40°C
Vochtigheid	Opslag: 0 tot 90 % relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werking: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Antidiefstelsysteem	Kensingtonslot
Afmetingen (HxBxD)	254,5 x 187,9 x 76,9 (mm)
Stroomverbruik	Voed via USB vanaf aangesloten Base Unit Operational: 7,3 W (maximaal) Standby:
Gewicht	820 g
Box content	ClickShare Configuratiescherm, ClickShare 10M 20W USB-C AOC-kabel, L-vormige montageplaat, ronde voet, schroefpakket, veiligheidshandleiding, snelle installatiehandleiding

ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)

Cable Length / Diameter	10M / 6mm
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20W
Bend Radius	60 mm/30 mm (vast/tijdelijk) Hoewel een minimale buiging van 30 mm tijdens het hanteren of leiden aanvaardbaar is, mag deze niet permanent worden gehandhaafd.
Temperature range	In bedrijf: -10°C + 60°C (+14°F tot +140°F) Opslag: -20°C tot +70°C (-4°F tot + 158°F)
Humidity	Opslag/Bedrijf: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Flame rated	VW-1 (vlamvertragend, niet geschikt voor plenumtoepassingen)
Box content	ClickShare 10M 20W USB-C AOC-kabel, USB-C kabelvergrendelingsset

Laatst bijgewerkt: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.