

Barco HDR Lightbox LSB-430

HDR-analyzer en kleurgradatieassistent



Maak kennis met de LSB-430, Barco's HDR-analysator die helpt bij het graderen van beelden naar HDR-niveaus voor cinema, broadcast en OTT.

Barco HDR Lightbox is jouw perfecte assistent

- Volledige inhoudsanalyse (tijdlijn, beeldscopes ...)
- Detectie van imperfecties
- Voorstel voor een oplossing voor de beoordelingssoftware
- Real-Time Frame Analyse Barco HDR Lightbox als uw tijdbesparing
- De kleurgrader past de oplossing automatisch toe (afhankelijk van de configuratie)
- Controle van de integriteit van de kwaliteit en de mogelijkheid om de Barco HDR Lightbox aan te passen als uw Smooth-integrator
- Past bij de bestaande PP-workflow
- Beoordeling en kwaliteitscontrole blijven binnen 3 werkdagen
- UI makkelijk vast te leggen

Product specificaties**BARCO HDR LIGHTBOX LSB-430****Algemene specificaties**

Netwerk	2x 1Gb/s LAN
Harde schijf	2x 2,5" SSD-slots -ONGEBRUIKT (voorziening voor de toekomst)
Uitvoer	Poort: Tot 2x BNC-connectoren (ondersteuning voor 12G/6G/3G-SDI-formaten), afhankelijk van de ingangsconfiguratie. Poort: Maximaal 1x HDMI™ 2.1-connector, afhankelijk van de invoerconfiguratie Resolutie: DCI 2K/4K Beeldsnelheid: 24/25/50/60 fps Bitdiepte: 8/10/12 bits (Maximale beeldtimings zijn afhankelijk van de verbindingconfiguratie en invoerinstellingen)
Invoer	Poort: Maximaal 4x BNC-connectoren (ondersteunt 12G/6G/3G-SDI-formaten), 1x HDMI™-connector Resolutie: DCI 2K/4K Beeldsnelheid: 24/25/50/60 fps Bitdiepte: 8/10/12 bits (maximale beeldtimings afhankelijk van de verbindingconfiguratie)
Vormfactor	4U 19" behuizing voor montage in rek
USB	6x USB3.1 Gen1
Afmetingen	Zonder handvat: 482 mm (W) x 177 mm (H) x 472 mm (D) 19 inch x 6,9 inch x 18,58 inch
Voeding	Redundante 1200W 100-240 V~, 12-7 A, 50/60 Hz
Gewicht	19 kg (alleen product) -25 kg (met verpakking) 41,89 -55,12 lbs
Stroomverbruik	350W (typisch) in volledige werking.
Temperatuurbereik	Bedrijfstemperatuur: 0° -35°C 32° -95°F Opslagtemperatuur: -20° -60°C -4° -140°F
Vochtigheid	5% -80% (niet-condenserend)
Geluidsniveau	Max. 49 dbA (gemeten op 1 m / 32,8 ft afstand bij 25 °C / 72 °F)
Naleving	CE, CB, UL, UKCA, RCM, FCC Class A, BIS, KC, CCC
Orderinformatie	De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-handelsmerk en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Laatst bijgewerkt: 30 Apr 2026

© 2026 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.