

S3-4K (сборка по заказу)

Компактный и расширяемый процессор Event Master



- Создайте свою собственную конфигурацию по стандартной цене
- Полностью совместим с E2 и EX
- Мощное, но экономически эффективное решение для небольших приложений
- Подключите до 8 систем S3 для создания максимального количества входных разъемов: 128 (16x8) и выходных разъемов: 144 (18x8)

Создайте свою собственную конфигурацию обработки и входов/выходов

- Используйте все стандартные функции, но выбирайте из стандартных деталей
- Выбор количества входов
- Выберите выходную мощность
- Выбор числа слоев
- От 1 до 14 шасси в системе

Event Master E2 / S3 и EX имеют стандартные, готовые и установленные конфигурации. Но поскольку это масштабируемая и модульная система, она также доступна в конфигурациях ВТО (собрать собственное решение). Event Master — это самая масштабируемая в мире система с плотным вводом-выводом, от одного шасси с двумя платами или до восьми шасси, полностью укомплектованных платами. Модель S3 обладает всеми функциями и качеством модели E2, но имеет меньшую общую емкость. Если вам требуется несколько отдельных модулей со специальной конфигурацией ввода-вывода или система с широкими возможностями маршрутизации и масштабирования, вы можете использовать процесс



сборки на заказ, чтобы получить именно то, что вам необходимо. Создайте уникальную систему с течением времени, которая не требует переустановки или даже перепрограммирования, поскольку нужно настроить и запрограммировать только добавленные части.

Используйте оптоволоконные каналы связи на расстоянии до 300 м между устройствами для передачи высококачественного видео без дополнительных задержек или ухудшения качества сжатия. Расширьте полное шасси или используйте шасси EX для расширения до шести выходов 4K или до пяти входов 4K. Включены все обычные высокие стандарты резервного питания, обработка 12 бит 4:4:4 и ввод-вывод, синхронизация, задержка до 15 мс по сравнению с E2 и фиксированными конфигурациями, поскольку при этом используется то же оборудование и программное обеспечение.

Поддерживаемая не менее чем тремя API, система Event Master может быть объединена с основными (если не со всеми) системами управления, предлагаемыми на рынке. Поддерживается гибкая система управления, позволяющая отправлять команды сторонним устройствам по сети для более удобной интеграции.

Поддержка проектирования систем доступна для систем, состоящих из нескольких устройств, по всему миру через связь партнеров Barco с экспертами по продуктам Barco.

Общие технические характеристики

Примечания	<p>* Некоторые расширенные функции большой системы могут потребовать перепрограммирования</p> <p>* Предварительный просмотр и многоэкранная визуализация доступны не во всех конфигурациях.</p> <p>* Использование ресурсов сокращается по сравнению с полной мощностью, максимальная функциональность в соответствии с указанными выше спецификациями может быть невозможна</p> <p>* Функциональность S3D зависит от лицензии и продажи системы</p>
Модель	NGS-3U
Холст с живыми эффектами	<p>От 10 до 160 мегапикселей PVW/PGM</p> <p>Только PGM от 40 до 320 мегапикселей</p> <p>От 80 до 640 мегапикселей при 30р и только PGM</p> <p>Микширование фона собственного разрешения для каждого полотна экрана</p> <p>Используйте несколько фоновых изображений без использования слоев</p>
Видеовходы	<p>От 1 до 24 входных плат</p> <p>4-128 входов FHD / 2-48 входов 4K/UHD30</p> <p>2-40 входов 4K/UHD60</p> <p>SDI: от 4 до 96 SD/HD/3G и/или от 2 до 40 6G/12G/2Si</p> <p>HDMI™ 2.0: от 4 до 96 (макс. 600 МГц) >8/10/12 бит 4:4:4</p> <p>DisplayPort 1.2: от 4 до 96 (макс. 660 МГц) >8/10/12 Бит 4:4:4</p>
Видеовыходы	<p>От 1 до 24 выходных плат</p> <p>От 4 до 144 выходов FHD / от 4 до 96 выходов 4K/UHD30</p> <p>От 2 до 48 выходов 4K/UHD</p> <p>SDI: от 4 до 96 SD/HD/3G и/или от 2 до 48 6G/12G/2Si</p> <p>HDMI™ 2.0: от 4 до 96 (макс. 600 МГц) > 8/10/12 бит 4:4:4</p> <p>DisplayPort 1.2: от 4 до 96 (максимум 660 МГц) > 8/10/12 бит 4:4:4</p>
Генлок	<p>Аналоговый опорный сигнал вход/петля на разъемах BNC;</p> <p>трехуровневый и Blackburst на SD и трехуровневый на HD</p> <p>Синхронизация S3D: 4 входных Din-разъема, 2 выходных Din-разъема *</p>
Выход программы	<p>До 32 программных выходов на один или несколько экранов</p> <p>Удвоение данных и области просмотра для каждого выхода, кривые смешения независимы для каждой сшивки выхода</p> <p>Создание креативных систем экранов с одиночными экранами, широкоэкранными панелями плиточного или микшируемого типа</p> <p>Группы разъемов для имеющихся типов подключений, например Quad SDI и 2Si SDI</p>
Масштабируемые дополнительные выходы	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Все функции для всех разрешений: <ul style="list-style-type: none"> • Использование входов и выходов для стандартных функций матрицы масштабирования видеостены • Масштабируйте любой источник HD до UHD/4K на экран Super AUX любого размера • Не использует слои или ресурс полотна • Поверните вывод на 90 градусов для портретной ориентации экрана • Коррекция цвета, яркости и контрастности ввода и вывода для каждого входа и выхода ▪ Все показатели ниже при HD60FPS <ul style="list-style-type: none"> • От 4 до 144 входов с шагом 4 или 6 • От 4 до 144 выходов с шагом 4 или 6 • От 1 до 144 отдельных экранов HD с полноэкранным контентом ▪ Все показатели ниже при 4K30FPS <ul style="list-style-type: none"> • От 2 до 80 входов с шагом 2 или 4 • От 4 до 96 выходов с шагом 4 или 6 • От 1 до 96 отдельных экранов HD с полноэкранным контентом ▪ Все показатели ниже при 4K60FPS <ul style="list-style-type: none"> • От 2 до 40 входов с шагом 2 • От 2 до 48 выходов с шагом 2 • От 1 до 48 отдельных экранов HD/4K30 • От 1 до 48 отдельных экранов 4K на один Super Screen 98 304 x 2160
Микшеры	<p>Переходы между независимыми слоями или полный переход от предварительного просмотра к программе</p> <p>Картинка в картинке от 4 до 64 FHD</p> <p>Картинка в картинке от 2 до 32 4K30</p> <p>Картинка в картинке от 1 до 16 UHD/4K</p> <p>Гибкое расположение слоев на экране</p>
Сохранение неподвижного изображения	До 100 HD или 25 UHD, в зависимости от размера импортируемого файла.
Дополнительный предварительный просмотр	<p>Стандартная плата вывода выполняет также функции выделенного оборудования</p> <p>Функциональность многоэкранной визуализации с 64 окнами и более на одном выходе</p> <p>Гибкие возможности настройки схемы экрана</p> <p>1 выход 4K/UHD или 4 выхода FHD</p> <p>Более 4 независимых каналов</p> <p>Ввод-вывод из локального кадра отображается в локальном кадре*</p> <p>4 HDMI™ для полиэкранной визуализации (макс. 165 МГц) или 1 HDMI™ 2.0 для разъема MVR при 4K60p</p>

Технические характеристики

S3-4K (СБОРКА ПО ЗАКАЗУ)

Эффекты слоя	<ul style="list-style-type: none">▪ Границы (жесткие, мягкие, ореол) и тени▪ Цветовые эффекты▪ Стробирование, переворот по горизонтали и вертикали▪ Управление яркостью, цветностью и обрезкой/заполнением (опорные кадры поддерживаются не во всех режимах)▪ Перемещение изображений “картинка в картинке” с помощью опорных кадров
Мультимьювер	<ul style="list-style-type: none">▪ Гибкие возможности настройки схемы экрана▪ Контроль над всеми входами и выходами, включая разъем предварительного просмотра и дополнительный разъем▪ Два выхода▪ Специальное оборудование, аналогичное процессору E2 Event Master
Возможности расширения	<p>Система масштабирует мощность с помощью частоты кадров и разрешения</p> <p>Можно связать от 1 до 8 кадров S3</p> <p>Можно связать от 1 до 6 EX для расширения ввода-вывода через платы ввода-вывода CXP</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Все показатели ниже при HD60FPS<ul style="list-style-type: none">• От 16 до 128 входов с шагом 16• От 18 до 144 выходов с шагом 18• От 4 до 32 отдельных экранов с PIP• Отдельные экраны от HD на один Super Screen с PIP 65 536 x 1080 / 16384 x 4320▪ Все показатели ниже при 4K30FPS<ul style="list-style-type: none">• Более 112 входов с шагом 16• Более 96 выходов с шагом 12• Более 32 отдельных экранов с PIP• Пиксельное пространство > 262 144 x 1080 / 16 384 x 38 400 с целевым Super Screen с PIP▪ Все показатели ниже при 4K60FPS<ul style="list-style-type: none">• Более 40 входов с шагом 5• Более 48 выходов с шагом 6• Более 32 отдельных экранов• Пиксельные пространства размером > 262 144 x 1080 / 16 384 x 38 400 с целевым Super Screen с PIP
HDCP	Соответствие протоколам HDCP определяется установленными платами.
Управление	<ul style="list-style-type: none">▪ Программное обеспечение управления экранами Event Master для ПК или Mac▪ Контроллеры Event Master▪ Веб-интерфейс пользователя▪ Ethernet RJ-45, 10/100/1000 Мбит/с Autosense
Эксплуатационные свойства	<ul style="list-style-type: none">▪ Обслуживание вводов-выводов и обрабатывающих плат на месте эксплуатации (замена без прерывания работы системы не поддерживается)▪ Резервные источники питания с двойным резервированием и возможностью горячей замены
Уровень шума	В среднем до 51,3 дБ. Вентиляторы включаются при 100%-ой загрузке. Скорость вентиляторов регулируется программным обеспечением в зависимости от рабочей температуры. Уровень шума соответствует стандарту ISO 7779
Размеры	<ul style="list-style-type: none">▪ Высота: 13,26 см (5,22 дюйма), монтаж в стойке типоразмера 3 RU▪ Ширина: 43,2 см (17 дюймов) без монтажных кронштейнов; 48,3 см (19 дюймов) с монтажными кронштейнами▪ Глубина: полная 54 см (21,33 дюйма)
Вес	24 кг/53 фунта
Мощность	Входная мощность: 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц, 826 Вт Источники питания с двойным резервированием и заменой без прерывания работы системы
Температура окружающей среды	От 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F)
Влажность окружающей среды	0-95% без конденсации (в нерабочем состоянии) 0-85% без конденсации (в рабочих условиях)
Гарантия	Гарантия сроком 3 года на детали и работы

Создано: 02 Jun 2026

© 2026 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

BARCO