

Sistema de sala ClickShare Hub Core + Logitech

Paquete de Microsoft Teams Room para ofrecer una mejor colaboración en salas de reuniones de pequeño tamaño.



- **Presentación inalámbrica: compartir contenido 4K con 1 ClickShare Button de última generación con USB-C DisplayPort™**
- **Construido sobre la plataforma Microsoft Device Ecosystem (MDEP)**
- **Cámara de conferencias USB todo en uno con funciones de audio y video con tecnología de IA**

El paquete ClickShare Hub Core y Logitech MeetUp 2 es una solución de Microsoft Teams Rooms para salas de reuniones pequeñas. ClickShare Hub Core permite realizar conferencias inalámbricas y compartir contenido 4K de manera sencilla y con un solo clic, utilizando un ClickShare Button de nueva generación (con Wi-Fi 6E y USB-C DisplayPort™). La reconocida barra de vídeo Logitech MeetUp 2 lo complementa con audio y vídeo de alta calidad.

Este paquete garantiza una experiencia intuitiva y colaborativa que realmente une a todo el mundo, independientemente de dónde se encuentren. Para los responsables de TI, esta solución de sala certificada para Microsoft Teams combina la facilidad de instalación y la integración estandarizada con el cumplimiento, la fiabilidad y la sostenibilidad.

Especificaciones del producto**SISTEMA DE SALA CLICKSHARE HUB CORE + LOGITECH MEETUP2****Especificaciones generales**

Sistema operativo	Windows 10 o superior macOS 14 (Sonoma) y 15 (Sequoia)
Microsoft Teams Rooms license required	Sí
Requisitos del sistema	Mínimo: Intel Core i3 o AMD Ryzen 5, 8GB RAM, Windows 10 20H2; Intel Core i3 o Apple Silicon M1, 8GB RAM, macOS 11 Big Sur Recomendado: Intel Core i5/Ultra 5 o AMD Ryzen 7, 8GB RAM, Windows 11 última compilación; Apple Silicon M3, 8GB RAM, macOS última compilación
Salidas de vídeo	HDMI: UW5K WUHD (5120*2160) a 30 Hz HDMI 2.0 eDP (Panel de control): HD (1280*800) a 60 Hz DP 1.4
Entradas de vídeo	4K UHD (3840*2160) a 30 Hz HDMI 2.0
Cámara	Cámara Logitech 4K ultra HD
Salida de audio	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
Botones de ClickShare	1 ClickShare Button de 5ª generación
Micrófonos	Seis micrófonos digitales MEMS omnidireccionales
ClickShare app	Escritorio
Máximo de fuentes simultáneas en pantalla	1
Nivel sonoro	Máximo 25 dBA a 30°C
Banda de frecuencia inalámbrica	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be e IEEE 802.15.1 BT 5.3
Alcance	Máx. 30 m (100 pies) entre el ClickShare Button y la Base Unit de ClickShare
Banda de frecuencias	2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz DBS/HBS (canales DFS admitidos en algunos países)
Conexiones	Parte trasera: 1 Ethernet LAN de 1 Gbit 1x USB-C Power Delivery 3.1 EPR (para el adaptador de corriente) 1x salida HDMI 2.0 1x USB-A 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0 Dispositivo + salida USB-C DisplayPort™ 1x USB-C 2.0 + salida USB-C DisplayPort™ Parte frontal: 1x USB-C 2.0/3.0
Rango de temperatura	En funcionamiento: 0°C + 40°C (+32°F a +104°F) Máx. 35°C (95°F) a 3000m Almacenamiento: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Humedad	Almacenamiento: de 0 a 90 % de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: de 0 a 85 % de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cerradura Kensington
Certificaciones	FCC/CE
Conexión de red	LAN
Gestión y presentación de informes	Sí, XMS Cloud
Garantía	3 años
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	37 * 180 * 180 (mm)
Consumo de energía	Funcionamiento: 140 W (máx.)
Fuente de alimentación	Cargador externo USB-C de 100 W (PD3.0 SPR), 180 W (PD3.1 EPR)
Peso	720 gr
ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)	
Cable Length / Diameter	10 M / 6 mm
Interface	USB Tipo-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20 W
Bend Radius	60 mm/30 mm (Fija/Temporalmente) Aunque una curvatura mínima de 30mm es aceptable durante la manipulación o el trazado, no debe mantenerse como una fijación permanente

Especificaciones del producto**SISTEMA DE SALA CLICKSHARE HUB CORE + LOGITECH MEETUP2**

Temperature range	Funcionamiento: -10°C + 60°C (+14°F a +140°F) Almacenamiento: -20°C a +70°C (-4°F a + 158°F)
Humidity	Almacenamiento/Operación: De 0 a 85% de humedad relativa, sin condensación
Flame rated	VW-1 (no clasificado para plenum)
Power supply	
AC Input	100-240 V~50-60 Hz 1,4 A
DC Output	100 W máx. (20 V 5 A) / 45 W (15 V 3 A) / 36 W (12 V 3 A) / 27 W (9 V 3 A) / 15 W (5 V 3 A)
Output Plug	USB Tipo-C
Input AC Type	IEC60320-C6
Energy Efficiency Level	Cumplir la norma DOE Nivel VI
Altitude	5000 metros
DC cable length	1,5 m
Power cord	
Color	Negro
Length	0,5 m
Plug Type	EU / US / UK / CN / CH / IN / ZA / ANZ
Connector Type	IEC60320-C5
Control Panel	
Touchscreen	Pantalla táctil capacitiva proyectada de 10,1 pulgadas con revestimiento antihuellas y antirreflejos, que admite hasta 4 puntos táctiles para mejorar la visibilidad y la durabilidad.
Resolution	1280*800 a 60 Hz
Brightness	300 nits
Contrast ratio	1000:1
Viewing angle	80° (Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha)
Human detection sensor	Detecta automáticamente el movimiento humano en la habitación dentro de un rango de 2 metros y un campo de visión de 90° para activar el sistema.
Connections	USB Tipo-C 2.0, DisplayPort Alt Mode, PD3.0 Se recomienda utilizar el cable AOC USB-C ClickShare 10M incluido para un rendimiento óptimo.
Anti-theft system	Cerradura Kensington
Temperature range	En funcionamiento: 0°C + 40°C (+32°F a +104°F) Almacenamiento: -20°C a +60°C (-4°F a + 140°F)
Humidity	Almacenamiento: de 0 a 90 % de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: de 0 a 85 % de humedad relativa, sin condensación
Dimensions (HxWxD)	254,5 x 187,9 x 76,9 (mm)
Power consumption	Alimentación a través de USB desde la Base Unit conectada En funcionamiento: 7,3 W (máx.) En espera:
Weight	820 g

Generado en: 11 Jun 2026

© 2026 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.