

ClickShare Hub Pro

Premium modulair video conferencing room system voor geavanceerde hybride vergaderingen in Microsoft Teams Rooms



- **Draadloze presentatie: 4K-contentdeling met 2 next-gen ClickShare Buttons met USB-C DisplayPort™**
- **Support voor twee beeldschermen**
- **Veilig door ontwerp, cloud-managed en gebouwd op het Microsoft Device Ecosystem-platform (MDEP)**
- **Duurzaam product met Barco Eco-label A+**
- **Werkt als onderdeel van een room system-bundel gecertificeerd voor Microsoft Teams.**

ClickShare Hub Pro is een premium, modulair wireless conferencingstelsel voor geavanceerde hybride vergaderingen.

De Hub Pro werkt met het ClickShare Control Panel* en stelt deelnemers in staat hun vergadering te starten met een simpele tik. Het delen van 4K-content is net zo eenvoudig met twee next-gen ClickShare Buttons. In combinatie met support voor dubbele beeldschermen verbetert de Hub de betrokkenheid en samenwerking.

Voor IT-managers en integratoren biedt ClickShare Hub Pro een op maat aanpasbare oplossing voor alle room types. Het is gebouwd op het Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP) en garandeert beveiliging en compliance op enterpriseniveau.

*Het Bedieningspaneel is niet inbegrepen in het huidige pakket.

Product specificaties

CLICKSHARE HUB PRO

Algemene specificaties

Besturingssysteem	Android (MDEP)
Microsoft Teams Rooms license required	Ja
Systeemvereisten	Minimaal: Intel Core i3 of AMD Ryzen 5, 8 GB RAM, Windows 10 20H5; Intel Core i3 of Apple Silicon M1, 8 GB RAM, macOS 11 Big Sur Aanbevolen: Intel Core i5/Ultra 5 of AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, Windows 11 nieuwste build; Apple Silicon M3, 8 GB RAM, macOS nieuwste build
Video-uitgangen	HDMI-1: UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 HDMI-2: 4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP (Configuratiescherm): HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
Video-ingangen	4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0
Audio-uitgang	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
ClickShare Buttons	2
ClickShare app	Bureaublad
Maximale bronnen tegelijk op het scherm	1
Geluidsniveau	Maximaal 25 dBA @ 30°C
Bekabelde verificatie	802.1x, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP *
Protocol voor draadloze overdracht	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be en IEEE 802.15.1 BT 5.3
Bereik	Max. 30 m (100 ft) tussen ClickShare Button en ClickShare Base Unit
Frequentieband	2,4 GHz, 5 GHz en 6 GHz DBS/HBS (DFS-kanalen worden ondersteund in een beperkt aantal landen)
Verbindingen	Achterzijde: 1x Ethernet LAN 1 Gbit, 1x USB-C Power Delivery 3.1 EPR sink 2x HDMI-uitgang 2x USB-C 2.0/3.0 1x USB-A 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0 Apparaat + USB-C DisplayPort™-uitgang 1x USB-C 2.0 + USB-C DisplayPort™-uitgang Voorzijde: 1x USB-C 2.0/3.0
Temperatuurbereik	In bedrijf: 0°C + 40°C (+32°F tot +104°F) Max 35°C (95°F) bij 3000m Opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot + 140°F)
Vochtigheid	Opslag: 0 tot 90 % relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werking: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Antidiefstalsysteem	Kensingtonslot
Certificeringen	FCC/CE
Ondersteuning voor touchscreens en interactiviteit	Ja*
Draadloos vergaderen	Ja, via app of button *
Lokale weergave	Hoge kwaliteit *
Netwerkverbinding	LAN
Beheer en rapportage	Ja
Garantie	3 jaar standaard
*	In een later stadium
Afmetingen (HxBxD)	37 * 180 * 180 (mm)
Stroomverbruik	Operationeel: 140W (max) Standby:
Voeding	Externe USB-C oplader 100W (PD3.0 SPR), 180W (PD3.1 EPR)
Gewicht	720gr
Box content	ClickShare Hub Pro Base Unit, 2 ClickShare Hub Button 5e generatie, montageschijf, veiligheidshandleiding, snelle installatiehandleiding

Laatst bijgewerkt: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.