

# ClickShare Hub Core + sistema per sala Logitech

Pacchetto Microsoft Teams Room per una maggiore collaborazione nelle sale riunioni di piccole dimensioni.



- **Presentazione wireless: condivisione di contenuti in 4K tramite un ClickShare Button di nuova generazione con USB-C DisplayPort™.**
- **Basato sulla piattaforma Microsoft Device Ecosystem (MDEP)**
- **Telecamera USB all-in-one per conferenze con funzioni audio e video con tecnologia AI**

Il pacchetto ClickShare Hub Core e Logitech MeetUp 2 è una soluzione Microsoft Teams Rooms per sale riunioni di piccole dimensioni. ClickShare Hub Core consente conferenze wireless e condivisione di contenuti 4K in modo semplice e con un solo clic, utilizzando un ClickShare Button di nuova generazione (dotato di Wi-Fi 6E e USB-C DisplayPort™). La rinomata barra video Logitech MeetUp 2 completa il tutto con audio e video di alta qualità.

Questo bundle garantisce un'esperienza intuitiva e collaborativa che unisce davvero tutti, ovunque si trovino. Per i responsabili IT, questa soluzione di sala certificata per Microsoft Teams offre installazione semplice, integrazione standardizzata, conformità, affidabilità e sostenibilità.

## Specifiche tecniche

## CLICKSHARE HUB CORE + SISTEMA PER SALA LOGITECH MEETUP2

### Specifiche generali

Sistema operativo	Windows 10 o superiore macOS 14 (Sonoma) e 15 (Sequoia)
Microsoft Teams Rooms license required	Sì
Requisiti di sistema	Minimo: Intel Core i3 o AMD Ryzen 5, 8 GB di RAM, Windows 10 20H2; Intel Core i3 o Apple Silicon M1, 8 GB di RAM, macOS 11 Big Sur Consigliato: Intel Core i5/Ultra 5 o AMD Ryzen 7, 8 GB di RAM, Windows 11 build più recente; Apple Silicon M3, 8 GB di RAM, macOS build più recente
Uscite video	HDMI: UW5K WUHD (5120 x 2160) a 30 Hz tramite HDMI 2.0 eDP (pannello di controllo): HD (1280 x 800) a 60 Hz tramite DP 1.4
Ingressi video	HDMI 2.0 con risoluzione 4K UHD (3840 x 2160) a 30 Hz
Telecamera	Fotocamera 4K Ultra HD Logitech
Uscita audio	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
ClickShare Button	1 ClickShare Button di quinta generazione
Microfoni	Sei microfoni MEMS digitali omnidirezionali
App ClickShare	Desktop
Numero massimo di sorgenti simultaneamente sullo 1 schermo	
Livello di rumore	Massimo 25 dBA a 30 °C
Banda di frequenza wireless	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be e IEEE 802.15.1 BT 5.3
Portata	Max 30 m tra ClickShare Button e ClickShare Base Unit
Banda di frequenza	2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz DBS/HBS (canali DFS supportati in un numero selezionato di Paesi)
Connessioni	Retro: 1 porta Ethernet LAN da 1 Gbit, 1 porta USB-C Power Delivery 3.1 EPR (per l'alimentatore), 1 uscita HDMI 2.0, 1 porta USB-A 2.0/3.0, 1 porta USB-C 2.0/3.0, 1 porta dispositivo USB-C 2.0/3.0 con uscita USB-C DisplayPort™, 1 porta USB-C 2.0 con uscita USB-C DisplayPort™ Fronte: 1 porta USB-C 2.0/3.0
Intervallo di temperatura	In funzione: da 0 °C a +40 °C Max 35 °C a 3000 m Stoccaggio: da -20 °C a +60 °C
Umidità	Stoccaggio: umidità relativa da 0% a 90%, senza condensa In funzione: umidità relativa da 0% a 85%, senza condensa
Sistema antifurto	Blocco Kensington
Certificazioni	FCC/CE
Connessione di rete	LAN
Gestione e rendicontazione	Sì, XMS Cloud
Garanzia	3 anni
Dimensioni (AxLxP)	37 x 180 x 180 (mm)
Consumo energetico	In funzione: 140 W (max)
Alimentazione	Caricatore esterno USB-C da 100 W (PD3.0 SPR)/180 W (PD3.1 EPR)
Peso	720 g
<b>ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)</b>	
Cable Length / Diameter	10 m/6 mm
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20 W
Bend Radius	60 mm/30 mm (fisso/temporaneo) Sebbene una curvatura minima di 30 mm sia consentita durante la movimentazione o l'installazione, non deve essere mantenuta in modo permanente

**Specifiche tecniche****CLICKSHARE HUB CORE + SISTEMA PER SALA LOGITECH MEETUP2**

Temperature range	In funzione: da -10 °C a +60 °C Stoccaggio: da -20 °C a +70 °C
Humidity	Stoccaggio/In funzione: umidità relativa da 0% a 85%, senza condensa
Flame rated	VW-1 (non classificato per plenum)
<b>Power supply</b>	
AC Input	100-240 V~50-60 Hz 1,4 A
DC Output	100 W max (20 V 5 A)/45 W (15 V 3 A)/36 W (12 V 3 A)/27 W (9 V 3 A)/15 W (5 V 3 A)
Output Plug	USB Type-C
Input AC Type	IEC60320-C6
Energy Efficiency Level	Conformità allo standard DOE Livello VI
Altitude	5.000 metri
DC cable length	1,5 m
<b>Power cord</b>	
Color	Nero
Length	0,5 m
Plug Type	EU / US / UK / CN / CH / IN / ZA / ANZ
Connector Type	IEC60320-C5
<b>Control Panel</b>	
Touchscreen	Touchscreen capacitivo da 10,1 pollici con rivestimento anti-impronta e anti-riflesso, che supporta fino a 4 punti di contatto per garantire maggiore visibilità e durata
Resolution	1280 x 800 a 60 Hz
Brightness	300 nits
Contrast ratio	1000:1
Viewing angle	80° (su/giù/sinistra/destra)
Human detection sensor	Rileva automaticamente la presenza e i movimenti delle persone entro un raggio di 2 metri e un campo visivo di 90°, riattivando il sistema.
Connections	USB Type-C 2.0, DisplayPort Alt Mode, PD3.0. Si consiglia di utilizzare il cavo ClickShare 10M USB-C AOC incluso per garantire prestazioni ottimali.
Anti-theft system	Blocco Kensington
Temperature range	In funzione: da 0 °C a +40 °C Stoccaggio: da -20 °C a +60 °C
Humidity	Stoccaggio: umidità relativa da 0% a 90%, senza condensa In funzione: umidità relativa da 0% a 85%, senza condensa
Dimensions (HxWxD)	254,5 x 187,9 x 76,9 (mm)
Power consumption	Alimentazione tramite USB dalla Base Unit collegata In funzione: 7,3 W (max) Standby:
Weight	820 g

Generato il: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla [www.barco.com](http://www.barco.com) per le specifiche più recenti.