

NGS-D320 FLEX

Kompakter Einkanal-Encoder für H.264 und V2D mit 4K



- **Unglaubliches visuelles Erlebnis**
- **Einfache Integration**
- **Keine Anpassung erforderlich**
- **Leistung**
- **Flexibler Wechsel zwischen den Protokollen H264 und V2D**
- **Teil der Produktreihen TFN und OpSpace**

Der NGS-D320 FLEX ist ein vielseitig einsetzbarer und leistungsstarker netzwerkfähiger H.264- und V2D-Encoder. Sein elegantes Design, der kleine Formfaktor und der leise Betrieb machen das Gerät ideal für den Einsatz sowohl in Bürouräumen als auch bei herausfordernden Anwendungen, bei denen ein Betrieb rund um die Uhr erforderlich ist.

Aufgrund seiner Vielseitigkeit kann der NGS-D320 FLEX zur Laufzeit als Encoder konfiguriert werden, sowohl für DVI-, HDMI™- und DisplayPort-Inhalte, mit oder ohne Audio und USB KB/M. Diese einzigartige Lösung unterstützt flexibel zwei Arten von Streaming-Protokollen (H264 und V2D) für das bestmögliche Nutzererlebnis und vielfältigste Anwendungsmöglichkeiten. Durch die Kombination dieser Funktionen ist diese Lösung mit integrierter Tastatur und Maus in einer einzigen Einheit ideal dazu geeignet, eine problemfreie Umgebung für die gemeinsame Nutzung von Anwendungen sowie für Simulationen und Schulungen zu schaffen.

Hauptvorteile:

- **Unglaubliches visuelles Erlebnis** Der NGS-D320 FLEX verfügt über Barcos neueste Bildverarbeitungs-Engine, die die derzeit besten auf dem Markt befindlichen Algorithmen zur Skalierung und Farbraumkonvertierung anwendet. Beim Verteilen von Grafiken bewahrt der Encoder sogar die kleinsten Details, wodurch er ideal für das Kodieren von Tabellen oder Diagrammen mit Einzelpixeln geeignet ist.
- **Einfache Integration** Das Gerät beginnt automatisch zu streamen, sobald



- **Einfache Integration**Das Gerät beginnt automatisch zu streamen, sobald es ein gültiges Eingangssignal empfängt. Der Stream wird mit den optimalen Einstellungen in Abhängigkeit von der Eingangsauflösung und Bandbreite automatisch eingerichtet. Darüber hinaus gibt die Discovery-Page der Webschnittstelle einen Überblick über alle verfügbaren Geräte im Netzwerk, was die Systemkonfiguration besonders einfach macht. Das Gerät ist für die Verwendung mit Barco Transform N 3.3 oder höher und OpSpace 1.4 oder höher validiert.
- **Keine Anpassung erforderlich**Dank des automatischem EDID-Managements sind beste Erlebnisse beim Verteilen von Grafiken und Video-over-IP sichergestellt.
- **Leistung**Der NGS-D320 FLEX ist mit einem Dual-Link-DVI-, einem HDMI™ 1.4 und einem DisplayPort 1.1a-Eingang ausgestattet. Sämtliche Eingänge unterstützen Auflösungen von bis zu 4096 x 2160 (DCI) und aktive Pass-Through-Konnektivität. Encoding ist sowohl bei vollen als auch niedrigeren Bildfrequenzen möglich, wodurch die Balance von Qualität und Bandbreite festgelegt werden kann. Die Encoder-Latenz liegt unter 40 ms und bietet damit die Grundlage für eine geringe durchgängige Latenz für eine Vielzahl an Systemen.

Technische Daten

NGS-D320 FLEX

Anzahl der Ein- und Ausgänge

Audio	1 3,5-mm-Stereo-Eingang/Ausgang 1 3,5-mm-Mono-Mikrofoneingang/Stereo-Kopfhörerausgang (kombiniert)
USB	3 Typ-A-Anschlüsse, 1 Micro-B-Anschluss
Netzwerk	RJ45 (1 Gb Kupfer)
Video	1 Dual Link DVI-und 1 DisplayPort 1.1a-und 1 HDMI™ 1.4-Eingang 1 Dual Link DVI-und 1 DisplayPort 1.2-und 1 HDMI™ 1.4-Ausgang Flexible Signaldurchschleifung Maximale Eingangsbandbreite von 330 MHz

Netzwerkschnittstellen

Ethernet	2 x 1 GbE Full-Duplex
IP-Adressierung	DHCP, lokaler Link, feste IP
Protokolle	Unicast, Multicast (IGMP v3), RTP, RTSP, DNS, NTP
RTSP-Sitzungen	Multicast: bis zu 12 gleichzeitige RTSP-Sitzungen pro Kanal Unicast: maximal 2 RTSP-Sessions gleichzeitig pro Kanal
Entdeckung	Zeroconf, SAP (RFC 2974)

Management-Schnittstellen

Firmware-Upgrade	HTTPS-Web-Schnittstelle, USB-Speichergerät
Eigenständig	HTTPS-Internetschnittstelle

Erweiterte Funktionen

Bildverarbeitung	Farbraumkonvertierung, Skalierung, Bildfrequenzreduzierung
Automatische Abwärtsskalierung	Y (An Profil anpassen)
Tastatur-und Maussteuerung per Fernzugriff	Wird unterstützt (native Keymap)

Allgemeine technische Daten

Abmessungen	38 mm H x 170 mm B x 170 mm T 1,5" H x 6,7" B x 6,7" (+/-2 mm/0,1")
Gewicht	1 ± 0,01 kg (2,20 lbs)
Leistung	Typisch 35 W, maximal 48 W
Stromversorgung	12 VDC, 100-240 VAC 60 W, externer verriegelbarer Stecker
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C (32°F bis 104°F)
Lagerungstemperatur	-20 °C bis 70 °C (-4°F bis 158°F)
Schallpegel	32 dBA bei 20 °C typisch
Montage	Optionale VESA-Adapterplatine oder 1U Rack Mount für 2 Geräte

Zertifizierung

EMC	CE, FCC Kapitel 15 Klasse A, ICES-003
Sicherheit	UL/ cUL/ EN/ IEC 60950-1 CB-Bericht
Regulierungsname	NGS-D320

Verpackungseigenschaften

Abmessungen (verpackt)	382 mmx273 mmx85 mm 15,04"x10,75"x3,35"
Gewicht (verpackt)	2,2 kg 4,8 lbs

NGS-D320 Lite

Anzahl der Kanäle	1
Anzahl von Streams	1
Grafik	640x480 -2.560x1.600 24-60 Hz 640x480 -4.096x2.160 24-30 Hz
Audio	16 Bit 48 kHz Stereo
Codec	Video: H.264 bis Level 5.0 oder V2D -60 fps: bis zu 1.920x1.200 (1x) -30 fps: bis zu 2.560x1.600 (1x) -15 fps: bis zu 4.096x2.160 (1x)
Bandbreite	Video: H.264 384 KBit/s – 12 MBit/s V2D 25 MBit/s – 100 MBit/s Audio: unkomprimiert
Latenz Encoder-Decoder End-to-End	80–200 ms (100 ms typisch)
Startzeit	15 s

Generiert am: 19 Jun 2026

© 2026 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.