

ClickShare C-5

Eenvoudige, draadloze presentatie met één klik voor overleg ruimtes



- **Instapmodel voor draadloze presentatie**
- **Content delen met de ClickShare-app en native BYOD**
- **100% veilig, geëncrypteerd en in de cloud beheerd**

Met ClickShare C-5 kunt u eenvoudig draadloos samenwerken in kleine vergaderruimtes en overleg ruimtes. U en uw gasten kunnen eenvoudig content delen op het scherm in de vergaderruimte, met slechts één klik in de ClickShare-app, vanaf elke laptop of mobiel apparaat. Het biedt een volledige BYOD-ervaring, inclusief schermspiegeling met Airplay, GoogleCast en Miracast.

Product specificaties

CLICKSHARE C-5

Algemene specificaties

Besturingssysteem	Windows 10 en hoger macOS 11 (BigSur) en hoger. Android v9 en hoger (ClickShare-app)* iOS 12 en hoger (ClickShare-app)*
Systeemvereisten	Voor een soepele ervaring met Microsoft Teams of Zoom Minimaal: Intel i3 dual-core processor of AMD Ryzen 7 / 8 GB RAM / OS: Windows 10 nieuwste build of Mac OS Mojave nieuwste build Aanbevolen: Intel i5 4-core processor of AMD Ryzen 9 / 8 GB RAM / OS: Windows 11 nieuwste build of Mac OS nieuwste build
Video-uitgangen	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b of USB-C DisplayPort 1.2 (alleen Gen2)
Audio-uitgang	HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare Buttons	0
ClickShare app	Desktop & mobiel
Native protocollen	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximale bronnen tegelijk op het scherm	1
Geluidsniveau	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Authenticatieprotocol	WPA2-PSK in stand-alone-modus WPA2-PSK of IEEE 802.1X met de ClickShare Button in netwerkintegratiemodus
Protocol voor draadloze overdracht	IEEE 802.11 a/g/n/ac en IEEE 802.15.1
Bereik	Instelbaar met signaalsterktemodulatie; max. 30m (100 ft) tussen de ClickShare Button en het ClickSharebasisstation Frequentieband 2.4 GHz en 5 GHz
Frequentieband	2.4 GHz en 5 GHz (DFS-kanalen ondersteund in een beperkt aantal landen)
Verbindingen	1x Ethernet LAN 1Gbi 1x USB-C 2.0 (voorkant); 1x USB-A 2.0 (voorkant) -alleen Gen2; 1x USB-C 3.0 (voorkant); 1x USB-A 3.0 (voorkant)
Temperatuurbereik	Werkend: 0°C tot +40°C (+32°F tot +104°F) Max: 35°C (95°F) op 3000m Opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F)
Vochtigheid	Opslag: 0 tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werking: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Antidiefstalsysteem	Kensingtonslot
Certificeringen	FCC/CE
Ondersteuning voor touchscreens en interactiviteit	/
Room Dock (ondersteuning voor randapparatuur)	Nee
Lokale weergave	Plaatselijk beeld van enkel het beeldscherm in de vergaderruimte
Netwerkverbinding	LAN & WiFi
Beheer en rapportage	Ja
Garantie	1 jaar standaard. 5 jaar dekking via SmartCare
*	* afhankelijk van de configuratie, beschikbaar in toekomstige firmware-updates
Afmetingen (HxBxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Stroomverbruik	In bedrijf: 5-10 W, 24 W Max
Voeding	Standaard 110/220 V AC-stekker of USB-C
Gewicht	900 g

Laatst bijgewerkt: 09 Jun 2026

© 2026 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.