

G100 리깅 프레임

G100 시리즈용 리깅 프레임



G100 시리즈용 리깅 프레임(*)

(*) UST 렌즈(R9802360)를 G100 리깅 프레임(R9802681)과 결합하면 그림자를 피하기 위해 최소한의 렌즈 이동이 필요합니다. 렌즈를 중앙 위치를 기준으로 위쪽으로 최소 8%, 오른쪽으로 최소 21% 이동해야 합니다 (100% = 이미지 높이/너비의 절반). 프레임의 분리형 전면 막대도 제거해야 합니다.

UST 렌즈를 사용하여 듀얼 스택 설정을 구축할 때 G100 리깅 프레임을 사용하는 것은 권장되지 않습니다.

기술 사양**G100 리깅 프레임****일반 사양**

크기	88.7 x 78.3 x 46.3cm(34.9 x 30.8 x 17.1인치)
중량	25.4 kg(56 lbs)

작성일: 02 Jun 2026

© 2026 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.