

Bastidor de instalación G100

Bastidor de aparejo para la serie G100



Bastidor de aparejo para la serie G100 (*)

(*) Cuando el objetivo UST (R9802360) se combina con la montura de aparejo G100 (R9802681), se requiere un desplazamiento mínimo del objetivo para evitar sombras. En relación con la posición central, la lente debe desplazarse hacia arriba un mínimo del 8 % y hacia la derecha un mínimo del 21 % (100 % = la mitad de la altura/ancho de la imagen). También deberá retirar la barra delantera desmontable del bastidor.

No es recomendable utilizar el bastidor de aparejo G100 cuando se construye un montaje apilado doble utilizando la lente UST

Especificaciones del producto**BASTIDOR DE INSTALACIÓN G100****Especificaciones generales**

Tamaño	88,7 x 78,3 x 43,3 cm / 34,9 x 30,8 x 17,1 pulg.
Peso	25,4 kg / 56 lbs

Generado en: 02 Jun 2026

© 2026 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.

www.barco.com

BARCO