

巴可优利视

55 英寸无边框拼接式 LCD 拼接显示系统平台，适合高亮度应用



- 采用无边框设计，运用 **NoGap** 拼接显示技术，适用于高亮度应用
- 采用自动对准的安装结构，确保精度
- **Sense X** 自动连续校准
- 适应未来需求的模块化平台

屡获殊荣的巴可优利视® 平台采用全新方法打造真正无缝的液晶拼接系统。巴可优利视的每个组件都经过重新设计和优化，不仅在图像质量方面前进了一步，而且在安装精度、维护便捷性和可靠性方面更加出色。

无边框观看体验，创新的安装系统

巴可优利视的无边框设计使得拼接屏幕之间的间隙几乎不被察觉，可以在多个显示单元上呈现内容，不会受到恼人边框的干扰。这种创新的优利视支架利用重力，可以很好地自动对齐面板，并始终将其保持在适当的位置。此外，优利视支架还简化了维护，便于快速拆解独立的面板。

Sense X，自动连续校准，图像显示非常均匀

Sense X，自动、连续的色度和亮度校准系统，确保整面墙一致地呈现平衡的图像。此外，巴可还重新设计了面板的结构，防止从中心到边缘出现各种亮度变化。

使用升级后的视频墙管理器模块，可以更快、更轻松地进行设置和维护。向导将指导您完成整个安装过程，并且在引入后软件会自动识别各个面板。区域调光功能带来更高的对比度和更低的辐射热量，同时降低了功耗。

提供完整的系统体验

除了可视化产品组合外，巴可还提供全方位的内容管理解决方案和服务，以满足多种应用的需求。此外，巴可优利视平台周围还有多个生态系统合作伙伴，这些合作伙伴提供定制组件，进一步提高平台的价值。考虑使用触摸式面板来增强交互性，采用装饰性解决方案来优雅地融入环境，采用安装解决方案来实现独立式或弧形安装等等。

技术规格**巴可优利视**

面板	
LCD 技术	PA-VA
分辨率	全高清 (1920 x 1080)
背光	直接 LED
纵横比	16:9
亮度	700 cd/m ² (标准)
峰值亮度	—
对比度	1500:1 (典型值*)
Local dimming	是
智能局部调光	否
白点	原生: 10500 K (典型)
HDR 处理	—
色域/色深	原生 70% NTSC
校准	Sense X 色彩和亮度自动校准
背光寿命	60,000 小时
冷却	无风扇
屏幕雾度	28%
视角 (H, V)	178° 178°
响应时间	< 8 毫秒
均匀度	9 点: 98% 13 点: 98% 21 点: 92%
运行温度	0°C - 40°C
运行湿度	20% -80% (非冷凝)
位深度	3 x 10 位
存储温度	-20°C -60°C
储存湿度	10% -90% (非冷凝)
安装	标准优利视智能安装或 InvisiMount 安装 (*)
Landscape/portrait	是/是
温度传感器	每个面板中都有嵌入式温度传感器
图像残留	先进的算法可减少图像残留
功率	
交流输入电压	100–240 伏交流电, 50–60 赫兹
功耗	内部电源: 241W 外部电源: 227W
散热	内部电源: 822 BTU/小时 外部电源: 775 BTU/小时

技术规格**巴可优利视**

电磁兼容 (EMC)	A 级, 遵循 CE、FCC 或 UL 排放: EN 55032: 2012 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 抗扰度: EN 55024: 2010
产品安全	EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013
RoHS	EN 50581: 2012
组成部件	UNI-0001 / UNI-0002 / UNI-0004 / UNI-0005 & WME-050
尺寸	
尺寸	1211.36 x 682.02 x 65 毫米
Dimensions LCD (with Int SMPS) (WxHxD)	2 个 HDMI™ 2.0 输入 (4K@60Hz)
显示区域屏幕对角线	55"
重量	17.3 千克 38.1 磅 (LCD 净重) 15.0 千克 33.1 磅 (LCD 净重)
Weight gross	23.2 千克
边框宽度	NA (无边框)
连接性	
DP 接口	2 个 DP1.2 输入 (当线缆长度超过 3 米时, 需使用 DP 接口 1.2 线缆) 1 个 DP1.2 输出
HDMI™	2 个 HDMI™ 2.0 输入
以太网端口	2
USB	2 (仅用于电源)
HDCP	是 (v2.2)
型号	
型号名称	巴可优利视 800
其它	
商品编号	R9867700
备注	优利视标准智能支架: 上限 10 行 (横向) / 6 行 (纵向) 优利视隐形支架: 上限 4 列 x 3 行 (横向) / 4 列 x 2 行 (纵向)
认证	CE、SGS、UKCA、3C 安全认证、PSE、BIS、CEBEC、ICES、EAC、KC、FCC、RCM、RoHS、WEEE、REACH
符合 TAA	—

生成于: 21 May 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。