

QDX 플라이트 케이스

QDX 시리즈용 플라이트 케이스



QDX 운반 케이스는 QDX를 리깅 프레임에 장착된 상태로 안전하고 견고하게 운반할 수 있도록 설계되었습니다. 브레이크가 장착된 4개의 캐스터 휠과 8개의 손잡이 덕분에 QDX 플라이트 케이스를 쉽게 다룰 수 있습니다. 플라이트 케이스 웨건의 바닥에는 덮개가 있는 작은 보관함 2개가 장착되어 있어 리모컨과 리깅 클램프를 보관할 수 있습니다.

자세한 내용은 Barco에 문의하세요.

기술 사양

QDX 플라이트 케이스

일반 사양

치수(W x H x D)

939(가로) x 772(높이)(148mm 휠 포함) x 1114(세로)mm

36.9(가로) x 30.39(높이)(5.8인치 휠 포함) x 43.8인치

작성일: 15 Jun 2026

© 2026 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.