

可立享 C-5

用于小型议事空间的简单、一键式无线演示



- 入门级无线演示机型
- 使用可立享应用程序和本机 BYOD 共享内容
- 100% 安全、加密和云管理

可立享 C-5 为小型会议室和聚会空间带来简单的无线协作。您和您的客人可以轻松地从任何笔记本电脑或移动设备上将内容分享到房间显示屏上，只需在可立享应用程序中单击一下即可。它提供完整的任意设备无缝接入 (BYOD) 体验，包括通过 Airplay、GoogleCast 和 Miracast 进行屏幕镜像。

技术规格

可立享 C-5

一般规格

操作系统	Windows 10 及更高版本 macOS 11 (BigSur) 及更高版本。 Android v9 及更高版本 (可立享应用程序) * iOS 12 及更高版本 (可立享应用程序) *
系统要求	为了流畅使用 Microsoft Teams 或 Zoom, 最低配置: Intel i3 双核处理器或 AMD Ryzen 7 / 8GB RAM / 操作系统: Windows 10 最新版本或 Mac OS Mojave 最新版本 推荐配置: Intel i5 四核处理器或 AMD Ryzen 9 / 8GB RAM / 操作系统: Windows 11 最新版本或 Mac OS 最新版本
视频输出	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz, HDMI™ 1.4b 或 USB-C DisplayPort 1.2 (仅限 Gen2)
音频输出	HDMI
USB	1 个 USB-A, 1 个 USB-C
可立享按钮	0
可立享应用程序	桌面和移动
本机协议	Airplay、Google Cast、Miracast
屏幕上同时显示的最大信号源	1
噪声水平	更大值: 25dBA @ 0-30°C 更大值: 30dBA @ 30-40°C
身份验证协议	独立模式下的 WPA2-PSK 网络集成模式下使用可立享按钮的 WPA2-PSK 或 IEEE 802.1X
无线传输协议	IEEE 802.11 a/g/n/ac 和 IEEE 802.15.1
覆盖范围	可通过信号强度调制进行调节, 可立享按钮和可立享主机之间最长为 30 米 (100 英尺) 频段为 2.4 GHz 和 5 GHz
频带	2.4 GHz 和 5 GHz (选定数量的国家/地区内支持的 DFS 通道)
连接	1x 以太网 LAN 1Gbi 1x USB-C 2.0 (前置); 1x USB-A 2.0 (前置) -仅限 Gen2; 1x USB-C 3.0 (前置); 1x USB-A 3.0 (前置)
温度范围	操作温度: 0°C 至 +40°C (+32°F 至 +104°F) 更高温度: 35°C (95°F) (3000 米下时) 存储温度: -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
湿度	存储: 0 至 90% 相对湿度, 无冷凝 操作: 0 至 85% 相对湿度, 无冷凝
防盗系统	Kensington 锁定
认证	FCC/CE
触控屏支持和交互性	/
Room Dock (外设支持)	否
本地视图	仅室内显示器的本地视图
网络连接	LAN 和 WiFi
管理和报告	是
保修政策	1 年标准。5 年保修期 (通过 SmartCare)
*	* 根据配置, 在未来固件更新中提供
尺寸 (高 x 宽 x 深)	34 毫米 x 135 毫米 x 135 毫米
功耗	运行: 5-10W, 最大 24W
电源	Standard 110/220 V AC plug or USB-C
重量	900 克

生成于: 09 Jun 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。