

# ClickShare Hub Pro + Sennheiser TeamConnect Bar M 룬

중형 회의실에서 향상된 협업을 위한 Microsoft Teams Room 번들입니다.



- 무선 프레젠테이션: USB-C DisplayPort가 있는 2개의 차세대 ClickShare Button으로 4K 콘텐츠 공유™
- Microsoft Device Ecosystem 플랫폼(MDEP)을 기반으로 구축되었습니다.
- 듀얼 디스플레이 지원
- 첨단 AI 기능을 갖춘 4K 울트라 HD 카메라
- 6개의 마이크와 4개의 스피커를 탑재한 프리미엄급 오디오

ClickShare Hub Pro와 Sennheiser TeamConnect Bar M 번들 패키지는 중형 회의실용 Microsoft Teams Rooms 인증 솔루션입니다. 이 제품은 간편한 무선 회의, 4K 공유, 듀얼 스크린 지원, 고급 오디오 및 비디오 기능을 제공합니다. 참가자들은 향상된 협업을 누릴 수 있으며, IT 부서는 보안, 규정 준수 및 표준화된 통합의 이점을 얻습니다.

## 기술 사양

## CLICKSHARE HUB PRO + SENNHEISER TEAMCONNECT BAR M 룸 시스템

### 일반 사양

운영체제	Android (MDEP)
Microsoft Teams Rooms license required	지원
시스템 요구 사항	최소: Intel Core i3 또는 AMD Ryzen 5, 8GB RAM, Windows 10 20H2; Intel Core i3 또는 Apple Silicon M1, 8GB RAM, macOS 11 Big Sur 권장: Intel Core i5/Ultra 5 또는 AMD Ryzen 7, 8GB RAM, Windows 11 최신 빌드; Apple Silicon M3, 8GB RAM, macOS 최신 빌드
비디오 출력	HDMI-1: UW5K WUHD(5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 HDMI-2: 4K UHD(3840*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP(제어판): HD(1280*800) @60Hz DP 1.4
비디오 입력	4K UHD(3840*2160) @30Hz HDMI 2.0
카메라	젠하이저 팀커넥트 바 S
카메라 AI	인물 타일링 및 자동 프레임 설정
오디오 출력	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
ClickShare 버튼	2 ClickShare Button 5세대
마이크	4개의 젠하이저 빔포밍 마이크 및 확장 마이크 추가 옵션
ClickShare 앱	데스크톱
스피커	젠하이저 스피커 2개
화면의 동시 표시 최대 소스	1
소음 수준	최대 25dBA @ 30°C
무선 전송 프로토콜	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 및 IEEE 802.15.1 BT 5.3
범위	최대 30m(100ft), ClickShare Button과 ClickShare 베이스 유닛 간격
주파수 대역	2.4GHz, 5GHz 및 6GHz DBS/HBS(일부 국가에서는 DFS 채널 지원)
연결	후면: 1x 이더넷 LAN 1Gbit 1x USB-C 전원 공급 3.1 EPR(전원 어댑터용) 2x HDMI 2.0 출력 2x USB-C 2.0/3.0 1x USB-A 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0 장치 + USB-C DisplayPort™ 출력 1x USB-C 2.0 + USB-C DisplayPort™ 출력 전면: 1x USB-C 2.0/3.0
온도 범위	작동 온도는 0°C에서 40°C(+32°F에서 +104°F)이며, 3,000m 고도에서는 최대 35°C(95°F)까지 가능합니다. 보관 온도는 -20°C에서 +60°C(-4°F에서 +140°F)입니다
습도	보관: 상대 습도 0~90%, 비응축 작동: 상대 습도 0~85%, 비응축
도난 방지 시스템	켄싱턴 잠금 장치
인증	FCC/CE
네트워크 연결	랜
관리 및 보고	네, XMS Cloud
보증	표준 3년
치수(HxWxD)	37 * 180 * 180(mm)
소비전력	작동: 160W(최대) 대기:
전원 공급 장치	외부 USB-C 충전기 100W(PD3.0 SPR), 180W(PD3.1 EPR)
중량	720gr
<b>ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)</b>	
Cable Length / Diameter	A0M / 6mm
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1, DP 1.4

## 기술 사양

## CLICKSHARE HUB PRO + SENNHEISER TEAMCONNECT BAR M 룸 시스템

Power Delivery	20와트
Bend Radius	60mm/30mm(고정/임시) 취급이나 라우팅 중에 최소 30mm의 굽힘은 허용되지만, 이를 영구적인 고정 장치로 유지해서는 안 됩니다.
Temperature range	작동 온도: -10°C ~ +60°C (+14°F ~ +140°F) 보관 온도: -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F)
Humidity	보관/작동 조건: 상대 습도 0~85%, 비응축
Flame rated	VW-1(플레넘 등급 아님)
<b>Power supply</b>	
AC Input	100-240V~50-60Hz 1.4A
DC Output	최대 100W(20V 5A) / 45W(15V 3A) / 36W(12V 3A) / 27W(9V 3A) / 15W(5V 3A)
Output Plug	USB 타입-C
Input AC Type	IEC60320-C6
Energy Efficiency Level	미국 에너지부 표준 레벨 VI를 준수합니다.
Altitude	5,000미터
DC cable length	1.5m
<b>Power cord</b>	
Color	검은색
Length	0.5m
Plug Type	EU / US / UK / CN / CH / IN / ZA / ANZ
Connector Type	IEC60320-C5
<b>Control Panel</b>	
Touchscreen	10.1인치 투사형 정전식 터치스크린, 지문 방지 및 눈부심 방지 코팅이 적용되어 가시성과 내구성을 높이며, 최대 4개의 터치 포인트를 지원합니다.
Resolution	1280*800 @60Hz
Brightness	300니트
Contrast ratio	1000:1
Viewing angle	80° (상/하/좌/우)
Human detection sensor	2미터 범위 및 90° 시야각 내에서 실내 사람의 움직임을 자동으로 감지하여 시스템을 작동시킵니다.
Connections	USB Type-C 2.0, DisplayPort 대체 모드, PD3.0 최적의 성능을 위해 동봉된 ClickShare 10M USB-C AOC 케이블 사용을 권장합니다.
Anti-theft system	켄싱턴 자물쇠
Temperature range	작동 온도: 0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) 보관 온도: -20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F)
Humidity	보관: 상대 습도 0~90%, 비응축 작동: 상대 습도 0~85%, 비응축
Dimensions (HxWxD)	254.5 x 187.9 x 76.9 (mm)
Power consumption	연결된 Base Unit으로부터 USB 전원 공급 작동 시: 7.3W (최대) 대기:

작성일: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 [www.barco.com](http://www.barco.com)을(를) 확인하세요.