

ClickShare Hub Pro

Système de salle de visioconférence modulaire haut de gamme pour des réunions hybrides améliorées dans Microsoft Teams Rooms



- **Présentations sans fil : Partage de contenu 4K avec 2 ClickShare Buttons nouvelle génération avec DisplayPort USB-C™**
- **Prise en charge de deux écrans**
- **Sécurisé dès sa conception, géré dans le cloud et construit sur la plateforme Microsoft Device Ecosystem (MDEP)**
- **Produit durable avec le label Barco Eco A+**
- **Fonctionne dans le cadre d'un système de salle global certifié pour Microsoft Teams**

ClickShare Hub Pro est un système de visioconférence sans fil modulaire haut de gamme pour des réunions hybrides améliorées.

Le Hub Pro fonctionne avec le panneau de contrôle ClickShare* et permet aux participants de démarrer leur réunion d'un simple clic. Partager du contenu 4K est tout aussi simple grâce aux deux ClickShare Buttons nouvelle génération. Sa compatibilité double écran améliore l'engagement et la collaboration.

ClickShare Hub Pro offre aux responsables et intégrateurs IT une solution personnalisable pour tous les types de salles. Conçue sur Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP), elle garantit une sécurité et une conformité de niveau entreprise.

*Le panneau de contrôle n'est pas inclus dans le pack actuel.

Spécifications techniques

CLICKSHARE HUB PRO

Spécifications générales

Systèmes d'exploitation	Android (MDEP)
Microsoft Teams Rooms license required	Oui
Configuration système requise	Configuration minimale : Intel Core i3 ou AMD Ryzen 5, 8 Go de RAM, Windows 10 20H5 ; Intel Core i3 ou Apple Silicon M1, 8 Go de RAM, macOS 11 Big Sur Configuration recommandée : Intel Core i5/Ultra 5 ou AMD Ryzen 7, 8 Go de RAM, Windows 11 dernière version ; Apple Silicon M3, 8 Go de RAM, macOS dernière version
Sorties vidéo	HDMI-1 : UW5K WUHD (5120 x 2160) à 30 Hz HDMI 2.0 HDMI-2 : 4K UHD (3840 x 2160) à 30 Hz HDMI 2.0 eDP (panneau de configuration) : HD (1280 x 800) à 60 Hz DP 1.4
Entrées vidéo	4K UHD (3840*2160) à 30 Hz HDMI 2.0
Sortie audio	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
ClickShare Buttons	2
Application ClickShare	Bureau
Nombre maximal de sources affichées simultanément à l'écran	1
Niveau de bruit	Maximum 25 dBA à < 30 °C Maximum 30 dBA à > 30 °C
Authentification filaire	802.1x, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP*
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be et IEEE 802.15.1 BT 5.3
Reach	Max. 30 m (100 pieds) entre le bouton ClickShare et l'unité de base ClickShare
Bande de fréquence	2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz DBS/HBS (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays)
Connexions	Arrière : 1x Ethernet LAN 1 Gbit 1x USB-C Power Delivery 3.1 EPR sink 2x sorties HDMI 2x USB-C 2.0/3.0 1x USB-A 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0 Device + sortie USB-C DisplayPort™ 1x USB-C 2.0 + sortie USB-C DisplayPort™ Avant : 1x USB-C 2.0/3.0
Plage de température	Fonctionnement : 0 °C + 40 °C (+32°F à +104°F) Max 35 °C (95°F) à 3 000 m Stockage : -20 °C à +60 °C (-4°F à +140°F)
Humidité	Stockage : 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antivol	Verrou Kensington
Certifications	FCC/CE
Compatibilité et interactivité avec les écrans tactiles	Oui *
Conférences sans fil	Oui, via l'application ou le bouton *
Visualisation locale	Haute qualité *
Connexion réseau	LAN
Gestion et création de rapports	Oui
Garantie	3 ans standard
*	À un stade ultérieur
Dimensions (HxLxP)	37 * 180 * 180 (mm)
Consommation électrique	Fonctionnement : 160 W (max) Veille :
Alimentation électrique	Chargeur externe USB-C 100 W (PD3.0 SPR), 180 W (PD3.1 EPR)
Poids	720 g
Box content	Unité de base ClickShare Hub Pro, 2 ClickShare Hub Button 5e génération, disque de montage, manuel de sécurité, guide d'installation rapide

Crée le : 11 Jun 2026

© 2026 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.