

Barco RigiFlex

Сворачиваемый, но при этом прочный экран для обратной проекции, предназначенный для самых требовательных задач.



- **Жесткий.**
Превосходные эксплуатационные характеристики благодаря очень высокому натяжению поверхности.
- **Гибкий.** Сэкономьте время, место и деньги при транспортировке и хранении благодаря рулонному экрану.
- **Быстрый.** Сократите время установки вдвое.
- **Легко обновить.**
Замена экранов на существующей раме — простая задача.
- **Большой.** Размеры до 20 x 4 м.

Он обеспечивает превосходную производительность благодаря очень высокопрочной поверхности. Он не только идеально вписывается в большие конфигурации, но и подходит для установки в наклонном и горизонтальном положении. При использовании в качестве цилиндрической поверхности экрана RigiFlex не будет страдать от типичного «брюшка» в середине экрана, который так часто встречается у других традиционных рулонных экранов.

Технические характеристики**BARCO RIGIFLEX**

Механические свойства	
Материал	Полимерная ткань
Толщина материала	< 1 мм (< 0,04 дюйма)
Плоскость - качество укладки	Макс. отклонение 0,15% от наименьшего размера экрана
Устойчивость к царапинам	Хороший
Огнестойкость	Класс B2 по DIN4102-1 Класс M4 согласно NF P92-507 (2004)
Максимальные размеры изображения	20 000 мм (787,4") x 3 850 мм (151,5") Для получения более крупных размеров свяжитесь с Barco
Вес	0,5 кг/м ² (нетто) 11,86 фунта/фут ²
Прочность на излом	Отличный
Оптические свойства	
Пиковое усиление	0.75
Угол половинного усиления по горизонтали	> 80°
Угол половинного усиления по вертикали	> 80°
Локальный контраст	> 100:1
Критический угол цвета	> 35°
Моделирование контрастности окружающей среды	10:1
Отражательная способность	12%
Устойчивость к внешнему свету	Выставка
Смешивание границ	Отличный
Использование пассивного 3D-режима	Нет
Дифракционные пятна	Очень хороший
Рамка экрана	
Материал рамы	Алюминиевый экструзионный профиль со сварными стальными деталями
Граница экрана	
Цвет границы	Матовый черный
Материал рамки	Алюминиевый экструзионный профиль
Граница с	200 мм (7,9 дюймов)
Условия эксплуатации	
Температура	10-40 °C (50-105 °F)
Влажность	До 70% без конденсации
Условия хранения	
Температура	10-40 °C (50-105 °F)
Влажность	До 70% без конденсации

Создано: 13 Apr 2026

© 2026 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

