

GC++ lens (1.08-1.5:1)



For more info, please contact Barco.

Especificações técnicas**GC++ LENS (1.08-1.5:1)****Especificações gerais**

Tipo de lente	GC+ +lens (1.08-1.5:1)
Razão de alcance	1.08-1.5:1
Plataformas	G100
F/nº em funcionamento	2.0 (wide) -2.31 (tele)
Proporção de zoom	1.39x
Distância focal	23.0-31.7 mm
Alcance do foco	50"-500"
Distância de lançamento	0.94-13.79 m
Zoom motorizado	Yes
Foco Motorizado	Yes
Peso	Net: 2.4 kg, Cross: 3.2 kg

Gerada em: 31 Aug 2026

© 2026 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.