

H 2.0クアド入力カード



- シングル・ケーブルで 4 K 60p
- カードあたり最大 4 HD 入力または 2 UHD 入力に対応
- HDMI 2.0 または HDMI 1.4a のいずれかに対応
- HDCP 1.x または 2.2 コンテンツタイプ 0 およびタイプ 1 も処理

- HDMI™ 2.0コネクタ x 4系統

- 1枚のカードあたり最大4x 1600p60、または2x 4K@60p/UHDをサポート (ケーブル1本)

1枚のカードあたり最大4x 1600p60、または2x 4K@60p/UHDをサポート (ケーブル1本)

- HDCP 2.2準拠

HDCP 2.2準拠

- VESA/CEA用EDIDサポートおよびカスタムタイミング

VESA/CEA用EDIDサポートおよびカスタムタイミング

- 自動での入力取得およびコンフィグレーション

自動での入力取得およびコンフィグレーション

技術仕様

H 2.0クアッド入力カード

一般仕様	
コネクタ	フルサイズHDMI™ コネクタ x 4系統
解像度	(8L)スロットに最大2x 4096x2160@60p
色深度	8ビット、10ビット、12ビット (DL以下)
色見本	最大UHD@60p 8ビット 4:4:4、または10ビット 4:2:2
HDCP	HDCP 2.2準拠
信号容量	600MHz
Specifications when used with Encore3	
Connectors*	フルサイズHDMI™ 2.0コネクタ x 4
Resolution*	最大4x 4096x2160 @60Hzをサポート
Color depth*	8ビット; 10ビット; 12ビット
Color sampling*	最大UHD@60p 8ビット 4:4:4または10ビット 4:2:2
HDCP*	HDCP 2.2準拠
Signal capacity*	最大4096x2160 @60Hz
*	Encore3使用時の仕様

生成日:22 Sep 2026

© 2026 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

